

**CRIMPFIX R VARIO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřaditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
|                  |                                  |
| Číslo objednávky | 3204340000                       |
| Typ              | <a href="#">CRIMPFIX R VARIO</a> |
| GTIN (EAN)       | 4099987992640                    |
| Množství         | 1 items                          |

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |              |
|----------------|---------|---------------------|--------------|
| Hloubka        | 485 mm  | Hloubka (v palcích) | 19.0944 inch |
| Výška          | 565 mm  | Výška (v palcích)   | 22.2441 inch |
| Šířka          | 335 mm  | Šířka (v palcích)   | 13.189 inch  |
| Čistá hmotnost | 25265 g |                     |              |


### PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek

|                              |                                         |                       |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Rozsah odizolování           | 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (~ AWG 20-14) | Hlavice               | Elektropneumatický                |
| Doba pulzu                   | přibližně 2 s                           | Nalisování koncovek   | Trapézové                         |
| Průřez koncovek, max.        | 2.5 mm <sup>2</sup>                     | Průřez koncovek, min. | 0.5 mm <sup>2</sup>               |
| Délka nalisování koncovek    | 8/10 mm                                 | Spotřební materiál    | Spojené koncové dutinky na vodiče |
| Připojení stlačeného vzduchu | 5,5 bar                                 | Délka vsazení, min.   | 27 mm                             |
| Elektrické připojení         | 100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA          |                       |                                   |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002778    | ETIM 9.0    | EC002778    |
| ETIM 10.0   | EC002778    | ECLASS 14.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 17-13-01-01 |             |             |

Nákresy



**CRIMPFIX R VARIO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Příslušenství / náhradní díly**

- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřiditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                            |                                     |  |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Typ              | AIMESA CF U/L/LS SK TIN    | Verze                               |  |
| Číslo objednávky | <a href="#">1283530000</a> | Automatické přístroje, Náhradní díl |  |
| GTIN (EAN)       | 4050118073676              |                                     |  |
| Množství         | 1 ST                       |                                     |  |