



Na rozdíl od svorkovnic s integrovanou odpojovací pákou může být náš odpojovací konektor zcela odpojen nebo odstraněn ze svorkovnice a příslušné aplikace a nabízí flexibilní alternativní řešení k našim standardním odpojovačům.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 41 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 13.00, Izolované: Ano, Šířka: 18.5 mm
Číslo objednávky	<a href="#">3834100000</a>
Typ	QB 2 MK6
GTIN (EAN)	4008190542573
Množství	20 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	3 mm	Hloubka (v palcích)	0.1181 inch
Výška	16.02 mm	Výška (v palcích)	0.6307 inch
Šířka	18.5 mm	Šířka (v palcích)	0.7283 inch
Čistá hmotnost	1.18 g		

## Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C...40 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Specifikace systému

Verze Spojovací konektor

## Údaje materiálu

Základní materiál PA 6.6 Barevný černá

## Další technická data

Typ upevnění	Zapojeno	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
Typ montáže	Zapojeno		

## Data hodnocení

Jmenovitý proud 41 A

## Rozměry

Rozteč v mm (P) 13.00 mm

## Všeobecně

Počet pólů 2

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		