


FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



Držák pro fotovoltaické pojistky pro fotovoltaické systémy

- K použití ve sdružovacích boxech DC u fotovoltaických systémů do 1500 V
- Montáž na DIN lištu
- Pro použití s válcovými pojistkami od 15A do 32A 10x85mm gPV

Všeobecné objednací údaje

Verze	Fotovoltaika, Držák pojistky, 1500 V, 10x85
Číslo objednávky	4000002613
Typ	FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V
GTIN (EAN)	8430243419512
Množství	10 items

FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	67 mm	Hloubka (v palcích)	2.6378 inch
Výška	125 mm	Výška (v palcích)	4.9212 inch
Šířka	22.2 mm	Šířka (v palcích)	0.874 inch
Čistá hmotnost	10 g		

Teploty

Provozní teplota	-50°C to +90°C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	90 °C		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Připojení držáku pojistek

Počet připojení	2	Délka odizolování	9.5 mm
Utahovací moment, max.	2.5 Nm	Utahovací moment, min.	2 Nm
Typ připojení	Šroubové připojení	Materiál vodiče	Měď
Průřez propojení AWG, min.	AWG 6	Průřez propojení AWG, max.	AWG 17
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	1 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	16 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	1 mm ²	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	16 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	1 mm ²	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	16 mm ²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	1 mm ²	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	16 mm ²

Technické údaje držáku pojistek

Kazetová pojistka	10 x 85 mm	Barevný	Světle modrá
Displej	Bez LED	Držák pojistky (držák kazety)	otočné
Max. proud	32 A	Počet potenciálů	1
Rozptýlení výkonu, max.	6.5 W	Nosná lišta	TS 35
Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV	Kategorie rázového napětí	III
Typ montáže	TS 35		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Příslušenství

www.weidmueller.com

10x85 gPV



Válcové pojistkové kazety gPV 10×85 jsou navrženy, aby poskytovaly kompaktní, bezpečnou a ekonomickou ochranu fotovoltaických modulů (ochrana v terénu) s napětím až 1 500 DC. Poskytují ochranu jak před přetížením, tak zkratem (třída gPV podle požadavků norem IEC60269-6 a UL248-19).

Všeobecné objednací údaje

Typ	FUSE WSFL 10X85 15A 1K5...	Verze
Číslo	400002597	Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1500 V, 10x85, gPV, 15 A
objednávky		
GTIN (EAN)	8430243419611	
Množství	50 ST	
Typ	FUSE WSFL 10X85 16A 1K5...	Verze
Číslo	400002609	Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1500 V, 10x85, gPV, 16 A
objednávky		
GTIN (EAN)	8430243419628	
Množství	5 ST	
Typ	FUSE WSFL 10X85 20A 1K5...	Verze
Číslo	400002610	Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1500 V, 10x85, gPV, 20 A
objednávky		
GTIN (EAN)	8430243419635	
Množství	50 ST	
Typ	FUSE WSFL 10X85 25A 1K5...	Verze
Číslo	400002611	Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1500 V, 10x85, gPV, 25 A
objednávky		
GTIN (EAN)	8430243419642	
Množství	50 ST	
Typ	FUSE WSFL 10X85 30A 1K5...	Verze
Číslo	400005431	Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1500 V, 10x85, gPV, 30 A
objednávky		
GTIN (EAN)	8430243440424	
Množství	50 ST	
Typ	FUSE WSFL 10X85 32A 1K5...	Verze
Číslo	400002612	Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1500 V, 10x85, gPV, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	8430243419659	
Množství	5 ST	
Typ	FUSE WSFL 10X85 35A 1K5...	Verze
Číslo	3164280000	Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1500 V, 10x85, gPV, 35 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987800327	
Množství	5 ST	