


**FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Držák pro fotovoltaické pojistky pro fotovoltaické systémy

- K použití ve sdružovacích boxech DC u fotovoltaických systémů do 1500 V
- Montáž na DIN lištu
- Pro použití s válcovými pojistkami od 15A do 32A 10x85mm gPV

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Fotovoltaika, Držák pojistky, 1500 V, 10x85
Číslo objednávky	<a href="#">4000002613</a>
Typ	FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V
GTIN (EAN)	8430243419512
Množství	10 items

## FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	67 mm	Hloubka (v palcích)	2.6378 inch
Výška	125 mm	Výška (v palcích)	4.9212 inch
Šířka	22.2 mm	Šířka (v palcích)	0.874 inch
Čistá hmotnost	10 g		

## Teploty

Provozní teplota	-50°C to +90°C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	90 °C		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Připojení držáku pojistek

Počet připojení	2	Délka odizolování	9.5 mm
Utahovací moment, max.	2.5 Nm	Utahovací moment, min.	2 Nm
Typ připojení	Šroubové připojení	Materiál vodiče	Měď
Průřez propojení AWG, min.	AWG 6	Průřez propojení AWG, max.	AWG 17
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	1 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	16 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	1 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	16 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	1 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	16 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	1 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	16 mm <sup>2</sup>

## Technické údaje držáku pojistek

Kazetová pojistka	10 x 85 mm	Barevný	Světle modrá
Displej	Bez LED	Držák pojistky (držák kazety)	otočné
Max. proud	32 A	Počet potenciálů	1
Rozptýlení výkonu, max.	6.5 W	Nosná lišta	TS 35
Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV	Kategorie rázového napětí	III
Typ montáže	TS 35		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		