

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Držák pro fotovoltaické pojistky pro fotovoltaické systémy

- K použití ve sdružovacích boxech DC u fotovoltaických systémů do 1500 V
- Montáž na DIN lištu
- Pro použití s válcovými pojistkami od 30A až do 80A 22x58mm gPV

Všeobecné objednací údaje

Verze	Fotovoltaika, Držák pojistky, 1500 V, 22x58, Bez LED
Číslo objednávky	4000003740
Typ	FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A
GTIN (EAN)	8430243427135
Množství	6 items

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	76.8 mm	Hloubka (v palcích)	3.0236 inch
Výška	126 mm	Výška (v palcích)	4.9606 inch
Šířka	35.6 mm	Šířka (v palcích)	1.4016 inch
Čistá hmotnost	100 g		

Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	90 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	-------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Připojení držáku pojistek

Počet připojení	2	Délka odizolování	14 mm
Utahovací moment, max.	2.8 Nm	Utahovací moment, min.	2 Nm
Typ připojení	Šroubové připojení	Materiál vodiče	Měď
Průřez propojení AWG, min.	AWG 17	Průřez propojení AWG, max.	AWG 2
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	1 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	35 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	1 mm ²	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	35 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	1 mm ²	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	35 mm ²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	1 mm ²	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	35 mm ²

Technické údaje držáku pojistek

Kazetová pojistka	22 x 58 mm	Barevný	Bílá
Displej	Bez LED	Držák pojistky (držák kazety)	otočné
Max. proud	80 A	Počet potenciálů	1
Rozptýlení výkonu, max.	12.5 W	Nosná lišta	TS 35
Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV	Kategorie rázového napětí	III
Typ montáže	TS 35		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Příslušenství

www.weidmueller.com

22x58 gPV



Všeobecné objednávací údaje

Typ	FUSE WSFL 22X58 35A 1K5...	Verze
Číslo	2865970000	Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1500 V, 22x58, gPV, 35 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675602415	
Množství	10 ST	
Typ	FUSE WSFL 22X58 40A 1K5...	Verze
Číslo	4000003732	Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1500 V, 22x58, gPV, 40 A
objednávky		
GTIN (EAN)	8430243427142	
Množství	10 ST	
Typ	FUSE WSFL 22X58 50A 1K5...	Verze
Číslo	4000003733	Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1500 V, 22x58, gPV, 50 A
objednávky		
GTIN (EAN)	8430243427159	
Množství	10 ST	
Typ	FUSE WSFL 22X58 65A 1K5...	Verze
Číslo	4000003734	Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A
objednávky		
GTIN (EAN)	8430243427166	
Množství	10 ST	
Typ	FUSE WSFL 22X58 70A 1K5...	Verze
Číslo	2873890000	Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1500 V, 22x58, gPV, 70 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675647652	
Množství	10 ST	
Typ	FUSE WSFL 22X58 75A 1K5...	Verze
Číslo	2870900000	Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1500 V, 22x58, gPV, 75 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675636458	
Množství	10 ST	