

## PF RS 100 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace.

Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Profil krytu, RS 100 Oblázkově šedá, Extrudovaný profil, Šířka: 2000 mm
Číslo objednávky	<a href="#">4010870000</a>
Typ	PF RS 100 GR 2000MM
GTIN (EAN)	4008190214562
Množství	2 M

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	19 mm	Hloubka (v palcích)	0.748 inch
Výška	104 mm	Výška (v palcích)	4.0945 inch
Šířka	2000 mm	Šířka (v palcích)	78.74 inch
Čistá hmotnost	530 g		

## Teploty

Provozní teplota -15 °C...40 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Údaje o materiálu

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Izolační materiál	Polyvinylchlorid
Provedení povrchu	neošetřené	Základní materiál	PVC

## Obecné údaje

Barevný	Oblázkově šedá	Stupeň krytí	IP20 v instalovaném stavu
Barevný graf (podobné)	RAL 7032	Encapsulation option	Ne

## Důležitá poznámka


Informace o produktu

K dispozici jsou 3 výšky krycího profilu a čelních desek:  
 Montáž TS bez krytu: TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm  
 Montáž TS s nízkým krytem: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm  
 Montáž TS s vysokým krytem: TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm  
 Přímá montáž, bez/nízký/vysoký kryt: 24 / 69 / 99 mm  
 Rozměry desky plošných spojů:  
 Tloušťka: 1,6 (±0,2) mm  
 , šířka: 100 (+0,5) mm Rozměr části RS = délka desky s plošnými spoji - 4,5 mm  
 Rozměr části ADP = délka desky s plošnými spoji - 1 mm  
 Příklad:  
 Délka desky plošných spojů 160 mm, RS = 155,5 mm, ADP = 159 mm.

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

## Nákresy




## PF RS 100 GR 2000MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### RF 180 - nasazovací podstavec




RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace. Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	RF 180 GR 7032	Verze
Číslo	<a href="#">1773400000</a>	Nasazovací podstavce, RS 80, RS 90, RS 100 Oblázkové šedá, Patka
objednávky		se sponou pro RS 80/90/100, Šířka: 17.5 mm
GTIN (EAN)	4032248140602	
Množství	20 ST	

### AP 100 D - přímá montáž bočnice




RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace. Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	AP 100 D GR 7032	Verze
Číslo	<a href="#">8817790000</a>	Bočnice, RS 100 Oblázkové šedá, Přímá montáž na koncovou desku
objednávky		na obou stranách, Šířka: 22 mm
GTIN (EAN)	4032248517756	
Množství	20 ST	

### ADP 11 - krycí profil střední velikosti



RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace. Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

## PF RS 100 GR 2000MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Všeobecné objednací údaje

Typ	ADP 11	Verze	
Číslo	<a href="#">4169330000</a>	Profil krytu, RS 100 Transparentní, Krycí profil s vysokou stavební výškou, Šířka: 2000 mm	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190229030		
Množství	2 M		

## RS 100 - profilové pouzdro



RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace. Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	PTSC KB40X14	Verze	
Číslo	<a href="#">4019420000</a>	Montážní šroub (svorka), 0.00 mm, Ocel, Hloubka: 7 mm, Šířka: 16.9 mm, Výška: 7 mm	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190243029		
Množství	100 ST		