

LKSC M2,9X13VZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Profil RS 80 poskytuje široké možnosti montáže, neboť umožňuje montáž na montážní lištu i na stěnu. To umožňuje flexibilní přizpůsobení vašim prostorovým podmínkám a požadavkům. U obzvláště těžkých komponent lze pro zlepšení stability použít přídatné zajišťovací patky. Další výhodou profilu RS80 je, že jej lze individuálně řezat na míru. To vám dává volnost při navrhování systému přesně podle vašich potřeb.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příslušenství, Šroub s křížovou drážkou
Číslo objednávky	4011200000
Typ	LKSC M2,9X13VZ
GTIN (EAN)	4032248415014
Množství	100 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	5.6 mm	Hloubka (v palcích)	0.2205 inch
Výška	5.6 mm	Výška (v palcích)	0.2205 inch
Šířka	15.1 mm	Šířka (v palcích)	0.5945 inch
Čistá hmotnost	0.65 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
--------------------	----------------	----------------	---------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o materiálu

Provedení povrchu	Různé	Základní materiál	Ocel
Komparativní index sledování (CTI)	≥ 600		

Obecné údaje

Barevný	Šedá	Stupeň krytí	IP20
Barevný graf (podobné)	RAL 7035	Encapsulation option	Ne

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

