


**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

**Všeobecné objednáací údaje**

Verze	RIDERSERIES, Relé, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Zásuvné připojení Plug-in
Číslo objednávky	<a href="#">4064580000</a>
Typ	RCH310024
GTIN (EAN)	4032248412655
Množství	20 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2025-06-30T00:00:00+02:00

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cURus)	E522350

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	25.5 mm	Hloubka (v palcích)	1.0039 inch
Výška	29 mm	Výška (v palcích)	1.1417 inch
Šířka	12.6 mm	Šířka (v palcích)	0.4961 inch
Čistá hmotnost	18 g		

## Teploty

Skladovací teplota	Okolní teplota	-40 °C...70 °C
Provozní teplota		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Jmenovité údaje UL

Č. osvědčení (cURus)	E522350
----------------------	---------

## Řídící strana

Ukazatel stavu	Ne
----------------	----

## Strana zátěže

Typ kontaktu	1 CO contact (AgNi)
--------------	---------------------

## Obecné údaje

Barevný	Transparentní
---------	---------------

## Koordinace izolace

Stupeň krytí	IP40
--------------	------

## Další detaily o certifikacích / normách

Č. osvědčení (VDE)	40015457	Č. osvědčení (cURus)	E522350
--------------------	----------	----------------------	---------

## Data připojení

Metoda připojení vodiče	Zásuvné připojení Plug-in
-------------------------	---------------------------

**Technické údaje****Klasifikace**

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		