



RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepší stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace.

Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Profil krytu, RS 80 Oblázkově šedá, Extrudovaný profil, Šířka: 2000 mm
Číslo objednávky	4183130000
Typ	PF RS 80 GR 2000MM
GTIN (EAN)	4008190235178
Množství	2 M

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	15.7 mm	Hloubka (v palcích)	0.6181 inch
Výška	84 mm	Výška (v palcích)	3.3071 inch
Šířka	2000 mm	Šířka (v palcích)	78.74 inch
Čistá hmotnost	472.5 g		

Teploty

Provozní teplota -15 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o materiálu

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Izolační materiál	PVC
Provedení povrchu	neošetřené	Základní materiál	PVC

Obecné údaje

Barevný	Oblázkově šedá	Stupeň krytí	IP00
Barevný graf (podobné)	RAL 7032	Encapsulation option	Ne

Důležitá poznámka


Informace o produktu

K dispozici jsou 3 výšky profilů krytů a koncových desek:
 Montáž lišty bez krytu: TS32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm
 Montáž lišty s nízkým krytem: TS32 = 72 mm, TS35x7,5 = 67,5 mm
 Montáž lišty s vysokým krytem: TS32 = 91 mm, TS35x7,5 = 86,5 mm
 Přímá montáž bez krytu / s nízkým krytem / s vysokým krytem: 17 / 44 / 63 mm
 Rozměry DPS:
 Tloušťka: 1,6 (±0,2) mm, šířka: 67,8 (+0,2) mm
 Velikost RS segmentu = délka DPS - 4,5 mm
 >Velikost ADP segmentu = délka DPS - 2 mm
 Příklad:
 Délka DPS 160 mm, RS segment = 155,5 mm, ADP = 158 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

Nákresy




PF RS 80 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

AP RF 80 LI - bočnice pro montáž na DIN lištu - levá strana



RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace. Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

Všeobecné objednací údaje

Typ	AP RF 80 LI 2025	Verze
Číslo	8156210000	Bočnice, RS 80 Oblázkově šedá, Koncová deska nosné lišty DIN vlevo,
objednávky		Šířka: 30 mm
GTIN (EAN)	4008190978198	
Množství	20 ST	

AP RF 80 RE - bočnice pro montáž na DIN lištu - pravá strana




RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace. Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

Všeobecné objednací údaje

Typ	AP RF 80 RE 2025	Verze
Číslo	8156200000	Bočnice, RS 80 Oblázkově šedá, Koncová deska nosné lišty DIN
objednávky		vpravo, Šířka: 30 mm
GTIN (EAN)	4008190175740	
Množství	20 ST	

RF 180 - nasazovací podstavec



RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace. Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

PF RS 80 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednávací údaje

Typ	RF 180 GR 7032	Verze
Číslo	1773400000	Nasazovací podstavce, RS 80, RS 90, RS 100 Oblázkové šedá, Patka
objednávky		se sponou pro RS 80/90/100, Šířka: 17.5 mm
GTIN (EAN)	4032248140602	
Množství	20 ST	

RS 80 - profilové pouzdro



Profil RS 80 poskytuje široké možnosti montáže, neboť umožňuje montáž na montážní lištu i na stěnu. To umožňuje flexibilní přizpůsobení vašim prostorovým podmínkám a požadavkům. U obzvláště těžkých komponent lze pro zlepšení stability použít přídatné zajišťovací patky. Další výhodou profilu RS80 je, že jej lze individuálně řezat na míru. To vám dává volnost při navrhování systému přesně podle vašich potřeb.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	LKSC M2,9X13VZ	Verze
Číslo	4011200000	Příslušenství, Šroub s křížovou drážkou
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248415014	
Množství	100 ST	