

## PF RS 80 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepší stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace.

Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | Profil krytu, RS 80 Oblázkově šedá, Extrudovaný profil, Šířka: 2000 mm |
| Číslo objednávky | <a href="#">4183130000</a>   |
| Typ              | PF RS 80 GR 2000MM   |
| GTIN (EAN)       | 4008190235178  |
| Množství         | 2 M  |

## PF RS 80 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 15.7 mm | Hloubka (v palcích) | 0.6181 inch |
| Výška          | 84 mm   | Výška (v palcích)   | 3.3071 inch |
| Šířka          | 2000 mm | Šířka (v palcích)   | 78.74 inch  |
| Čistá hmotnost | 412.5 g |                     |             |

## Teploty

Provozní teplota -15 °C...40 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Údaje o materiálu

|                              |            |                   |                  |
|------------------------------|------------|-------------------|------------------|
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0        | Izolační materiál | Polyvinylchlorid |
| Provedení povrchu            | neošetřené | Základní materiál | PVC              |

## Obecné údaje

|                        |                |                      |      |
|------------------------|----------------|----------------------|------|
| Barevný                | Oblázkově šedá | Stupeň krytí         | IP00 |
| Barevný graf (podobné) | RAL 7032       | Encapsulation option | Ne   |

## Důležitá poznámka

Informace o produktu

K dispozici jsou 3 výšky profilů krytů a koncových desek:  
 Montáž lišty bez krytu: TS32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm  
 Montáž lišty s nízkým krytem: TS32 = 72 mm, TS35x7,5 = 67,5 mm  
 Montáž lišty s vysokým krytem: TS32 = 91 mm, TS35x7,5 = 86,5 mm  
 Přímá montáž bez krytu / s nízkým krytem / s vysokým krytem: 17 / 44 / 63 mm  
 Rozměry DPS:  
 Tloušťka: 1,6 (±0,2) mm, šířka: 67,8 (+0,2) mm  
 Velikost RS segmentu = délka DPS - 4,5 mm  
 >Velikost ADP segmentu = délka DPS - 2 mm  
 Příklad:  
 Délka DPS 160 mm, RS segment = 155,5 mm, ADP = 158 mm

## Klasifikace


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002779    | ETIM 9.0    | EC002779    |
| ETIM 10.0   | EC002779    | ECLASS 14.0 | 27-19-06-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-01 |             |             |

**PF RS 80 GR 2000MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)




## PF RS 80 GR 2000MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## AP RF 80 LI - bočnice pro montáž na DIN lištu - levá strana



RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace. Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

## Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | AP RF 80 LI 2025           | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">8156210000</a> | Bočnice, RS 80 Oblázkově šedá, Koncová deska nosné lišty DIN vlevo, |
| objednávky |                            | Šířka: 30 mm  |
| GTIN (EAN) | 4008190978198              |   |
| Množství   | 20 ST                      |   |

## AP RF 80 RE - bočnice pro montáž na DIN lištu - pravá strana




RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace. Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

## Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | AP RF 80 RE 2025           | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">8156200000</a> | Bočnice, RS 80 Oblázkově šedá, Koncová deska nosné lišty DIN |
| objednávky |                            | vpravo, Šířka: 30 mm   |
| GTIN (EAN) | 4008190175740              |  |
| Množství   | 20 ST                      |  |

## RF 180 - nasazovací podstavec



RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace. Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

## PF RS 80 GR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Accessories

## Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | RF 180 GR                  | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1773400000</a> | Nasazovací podstavce, RS 80, RS 90, RS 100 Oblázkové šedá, Patka |
| objednávky |                            | se sponou pro RS 80/90/100, Šířka: 17.5 mm                       |
| GTIN (EAN) | 4032248140602              |  |
| Množství   | 20 ST                      |  |

## RS 80 - profilové pouzdro



Profil RS 80 poskytuje široké možnosti montáže, neboť umožňuje montáž na montážní lištu i na stěnu. To umožňuje flexibilní přizpůsobení vašim prostorovým podmínkám a požadavkům. U obzvláště těžkých komponent lze pro zlepšení stability použít přídatné zajišťovací patky.

Další výhodou profilu RS80 je, že jej lze individuálně řezat na míru. To vám dává volnost při navrhování systému přesně podle vašich potřeb.

## Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | LKSC M2,9X13VZ             | Verze                                   |
| Číslo      | <a href="#">4011200000</a> | Příslušenství, Šroub s křížovou drážkou |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4032248415014              |   |
| Množství   | 100 ST                     |   |