



Inteligentní řešení kabeláže vám mohou ušetřit cenný čas i peníze.

Modulární systém FieldPower® obsahuje to pravé řešení pro každý úkol kabeláže.

Skládací těsnění pro použití prefabrikovaných kabelů

Těsnění k dispozici s přípojovacím závitem M16 a M20

Možná integrace provozních a signalizačních zařízení do těsnění

Všeobecné objednací údaje

Verze	Těsnicí vložka Field Power®, Prázdné těsnění, IP65, s odpovídajícím krytu, EPDM
Číslo objednávky	4323240000
Typ	DG D0 PT6
GTIN (EAN)	4032248641246
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	18 mm	Hloubka (v palcích)	0.7087 inch
Výška	33.8 mm	Výška (v palcích)	1.3307 inch
Šířka	46.7 mm	Šířka (v palcích)	1.8386 inch
Čistá hmotnost	27 g		

Teploty

Skladovací teplota -40 °C...85 °C Provozní teplota -40 °C...85 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Základní materiál	EPDM	Silikon	Ne
Barevný	černá	Design	Prázdné těsnění
Stupeň krytí	IP65, s odpovídajícím krytím	Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Položka při montáži, poznámka k instalaci ve slotu těsnění	FieldPower®		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		