

PF RS 100 GN 2000MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace.

Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Profil krytu, RS 100 Světlá zelená, Extrudovaný profil, Šířka: 2000 mm
Číslo objednávky	4347570000
Typ	PF RS 100 GN 2000MM
GTIN (EAN)	4032248945306
Množství	2 M

PF RS 100 GN 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	19 mm	Hloubka (v palcích)	0.748 inch
Výška	104 mm	Výška (v palcích)	4.0945 inch
Šířka	2000 mm	Šířka (v palcích)	78.74 inch
Čistá hmotnost	484 g		

Teploty

Provozní teplota -50 °C...60 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o materiálu

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Izolační materiál	Polyvinylchlorid
Provedení povrchu	neošetřené	Základní materiál	PVC

Obecné údaje

Barevný	Světlá zelená	Stupeň krytí	IP20 v instalovaném stavu
Barevný graf (podobné)	RAL 6021	Encapsulation option	Ne

Důležitá poznámka

Informace o produktu

K dispozici jsou 3 výšky krycího profilu a čelních desek:
 Montáž TS bez krytu: TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm
 Montáž TS s nízkým krytem: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm
 Montáž TS s vysokým krytem: TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm
 Přímá montáž, bez/nízký/vysoký kryt: 24 / 69 / 99 mm
 Rozměry desky plošných spojů:
 Tloušťka: 1,6 (±0,2) mm
 , šířka: 100 (+0,5) mm Rozměr části RS = délka desky s plošnými spoji - 4,5 mm
 Rozměr části ADP = délka desky s plošnými spoji - 1 mm
 Příklad:
 Délka desky plošných spojů 160 mm, RS = 155,5 mm, ADP = 159 mm.

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

