

RS PLC IPC-620 12-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Připojení z bodu do bodu

- Převod mezi konektorem IPC-620 a zásuvným konektorem
- 12-22-24-34-38 bodů

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	6720000787
Typ	RS PLC IPC-620 12-POINTS
GTIN (EAN)	4050118485790
Množství	1 items

RS PLC IPC-620 12-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	61 mm	Hloubka (v palcích)	2.4016 inch
Výška	266 mm	Výška (v palcích)	10.4724 inch
Šířka	29 mm	Šířka (v palcích)	1.1417 inch
Čistá hmotnost	8001.53 g		

Teploty

Skladovací teplota 0...50 °C Provozní teplota 0...50 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

Údaje o připojení

Počet pólů (řídící strana)	12pólový	Připojení (strana periferie)	Card edge
Připojení k řídící straně	Rozeč 3,5, S2L konektor		

Údaje o připojení

Připojení (strana periferie) Card edge

Jmenovité údaje

Provozní napětí 150 V Max. proud na kanál 5 A

Koordinace izolace (EN50178)

Závažnost úrovně znečištění 2

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

