

## RS PLC IPC-620 22-POINTS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Připojení z bodu do bodu

- Převod mezi konektorem IPC-620 a zásuvným konektorem
- 12-22-24-34-38 bodů

### Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	6720000788
Typ	<a href="#">RS PLC IPC-620 22-POINTS</a>
GTIN (EAN)	4050118485806
Množství	1 items

## RS PLC IPC-620 22-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	61 mm	Hloubka (v palcích)	2.4016 inch
Výška	266 mm	Výška (v palcích)	10.4724 inch
Šířka	29 mm	Šířka (v palcích)	1.1417 inch
Čistá hmotnost	1013.24 g		

## Teploty

Skladovací teplota	0...50 °C	Provozní teplota	0...50 °C
--------------------	-----------	------------------	-----------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

## Údaje o připojení

Počet pólů (řídící strana)	22-pólový	Připojení (strana periferie)	Card edge
Připojení k řídící straně	Rozteč 3,5, S2L konektor		

## Údaje o připojení

Připojení (strana periferie)	Card edge
------------------------------	-----------

## Jmenovité údaje

Provozní napětí	150 V	Max. proud na kanál	5 A
-----------------	-------	---------------------	-----

## Koordinace izolace (EN50178)

Závažnost úrovně znečištění	2
-----------------------------	---

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

# Nákresy

