

RS PLC IPC-620 24-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Připojení z bodu do bodu

- Převod mezi konektorem IPC-620 a zásuvným konektorem
- 12-22-24-34-38 bodů

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	6720001226
Typ	RS PLC IPC-620 24-POINTS
GTIN (EAN)	4050118485820
Množství	1 items

RS PLC IPC-620 24-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	50 mm	Hloubka (v palcích)	1.9685 inch
Výška	29 mm	Výška (v palcích)	1.1417 inch
Šířka	266 mm	Šířka (v palcích)	10.4724 inch
Čistá hmotnost	1022.33 g		

Teploty

Skladovací teplota 0...50 °C Provozní teplota 0...50 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

Údaje o připojení

Připojení (strana periferie) Card edge

Údaje o připojení

Připojení (strana periferie) Card edge

Jmenovité údaje

Provozní napětí	50 V	Max. proud na kanál	3 A
Celkový provozní proud	10 A		

Koordinace izolace (EN50178)

Závažnost úrovně znečištění 2

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

RS PLC IPC-620 24-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Nákresy

www.weidmueller.com

