


SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Průchozí připojení

- PLC-5 1771 konverze na zásuvný konektor (konektory)
- 10-, 12-, 18-, 21 • nebo 40bodové karty

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	6720001400
Typ	SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH
GTIN (EAN)	4050118765878
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	142 mm	Hloubka (v palcích)	5.5905 inch
Výška	254 mm	Výška (v palcích)	10 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1.1811 inch
Čistá hmotnost	196 g		

Teploty

Skladovací teplota	0...50 °C	Provozní teplota	0...50 °C
--------------------	-----------	------------------	-----------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Nákresy

www.weidmueller.com



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40