

**MODICON QUANTUM MIG MOD,40 POL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Všeobecné objednáací údaje**

Číslo objednávky	6720001822
Typ	<a href="#">MODICON QUANTUM MIG MOD,40 POL</a>
GTIN (EAN)	4050118772982
Množství	1 items

## MODICON QUANTUM MIG MOD,40 POL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	76 mm	Hloubka (v palcích)	2.9921 inch
Výška	250 mm	Výška (v palcích)	9.8425 inch
Šířka	41 mm	Šířka (v palcích)	1.6142 inch
Čistá hmotnost	336.16 g		

## Teploty

Skladovací teplota	0...50 °C	Provozní teplota	0...50 °C
Rozsah provozní teploty	-20...50 °C		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Jmenovité údaje UL

Provozní teplota UL, min.	0 °C	Provozní teplota UL, max.	50 °C
Jmenovitý proud I <sub>max</sub> .	4 A	Jmenovité napětí UN	125V AC / 125V DC max.

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		