

Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Individuální relé v rámci D-SERIES DRM

- 4 CO kontakty
- Volitelné AC nebo DC cívky

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | D-SERIES DRM, Relé, Počet kontaktů: 4, CO contact, AgNi flash pozlacené, Jmenovité řídicí napětí: 115 V AC, Trvalý proud: 5 A, Zásuvné připojení Plug-in |
| Číslo objednávky | 7760056085 |
| Typ | DRM570615 |
| GTIN (EAN) | 4032248855230 |
| Množství | 20 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cURus) | E312083 |

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 35.7 mm | Hloubka (v palcích) | 1.4055 inch |
| Výška | 27.4 mm | Výška (v palcích) | 1.0787 inch |
| Šířka | 21 mm | Šířka (v palcích) | 0.8268 inch |
| Čistá hmotnost | 30.27 g | | |

Teploty

| | | | |
|--------------------|----------------|----------------|--|
| Skladovací teplota | -40 °C...70 °C | Okolní teplota | -40 °C...55 °C |
| Provozní teplota | | Vlhkost | Rel. vlhkost 35...85 %, bez kondenzace |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Jmenovité údaje UL

| | |
|----------------------|---------|
| Č. osvědčení (cURus) | E312083 |
|----------------------|---------|

Řídící strana

| | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| Jmenovité řídicí napětí | 115 V AC | Jmenovitý proud AC | 12,6 mA (50 Hz), 10,8 mA (60 Hz) |
| Jmenovité výkonové údaje | 1.0...1.2VA (60HZ) | Odpor cívky | 4340 Ω ± 10 % |
| Ukazatel stavu | Ne | | |

Strana zátěže

| | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Rated switching voltage | 250 V AC | Trvalý proud | 5 A |
| Max. četnost spínání při jmenovité zátěži | 0.1 Hz | Špičkový proud | 10 A / 50 ms |
| AC spínací výkon (odporový), max. | 1250 VA | DC spínací výkon (odporový), max. | 120 W @ 24 V |
| Odložení zapnutí | <20 ms | Odložení vypnutí | <20 ms |
| Typ kontaktu | 4 CO contact (AgNi flash gold-plated) | Mechanická životnost | 20x 106 spínací cykly |
| Min. spínací výkon | 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V | | |

Obecné údaje

| | |
|--|---------------------|
| Testovací tlačítko k dispozici | No |
| Indikátor pozice mechanického přepínače | Ano |
| Barevný | Transparentní |
| Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94 | Komponent Kryt relé |

Technické údaje

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 |
| Komponent | Základna relé |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
| Komponent | Stavový indikátor relé |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB |

Koordinace izolace

| | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|
| Jmenovité napětí | 250 V | Závažnost znečištění | 2 |
| Kategorie rázového napětí | III | Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže | ≥ 5.5 mm |
| Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže | 1,8 kV _{eff} / 1 min. | Dielektrická pevnost sousedních kontaktů | 1 kV _{eff} / 1 min |
| Dielektrická pevnost otevřeného kontaktu | 1 kV _{eff} / 1 min | Impulse withstand voltage | 6 kV (1,2/50 μs) |
| Stupeň krytí | IP20 | | |

Další detaily o certifikacích / normách

| | |
|----------------------|---------|
| Č. osvědčení (cURus) | E312083 |
|----------------------|---------|

Data připojení

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Metoda připojení vodiče | Zásuvné připojení Plug-in |
|-------------------------|---------------------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001437 | ETIM 9.0 | EC001437 |
| ETIM 10.0 | EC001437 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 | | |


Nákresy

Schéma připojení



Pohled na piny ze spodní strany

Graph




DC mezní zatěžovací křivka Odporová zátěž

Graph



Elektrická životnost

Graph



AC rozsah provozního napětí

Dimensional drawing



Nákresy

Miscellaneous



Kódy typů

Příslušenství

Zásuvné konektory



Reléové zásuvky pro relé D-SERIES DRM

- 2 a 4 CO kontakty
- Šroubové připojení a připojení PUSH IN
- Standardní a nízké

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | FS 4CO | Verze |
| Číslo | 7760056107 | D-SERIES DRM, Reléová patice, Počet kontaktů: 4, CO contact, Trvalý proud: 10 A, Šroubové připojení |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248855575 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | SCM 4CO ECO | Verze |
| Číslo | 7760056264 | D-SERIES DRM, Reléová patice, Počet kontaktů: 4, CO contact, Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 6944169662973 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | SCM 4CO P | Verze |
| Číslo | 7760056363 | D-SERIES DRM, Reléová patice, Počet kontaktů: 4, CO contact, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 6944169772276 | |
| Množství | 10 ST | |

Úchytné spony



Příchytky pro relé D-SERIES DRM

- Kovová a plastová příchytky

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ | DRM/DRL CLIP M | Verze |
| Číslo | 7760056108 | D-SERIES, Příchytky |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248855568 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | SCM CLIP P | Verze |
| Číslo | 7760056367 | D-SERIES DRM, Příchytky |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 6944169773334 | |
| Množství | 5 ST | |

Příslušenství

LED



Zásuvné ochranné moduly pro reléové zásuvky D-SERIES, s volitelnými ochrannými funkcemi.

- Se zeleným LED indikátorem

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | RIM 3 110/230VUC | Verze |
| Číslo | 7940018455 | D-SERIES, LED modul, Jmenovité řídicí napětí: 110...230 V UC, Zásuvné připojení Plug-in |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248878185 | |
| Množství | 10 ST | |

Bezpečnostní moduly



Zásuvné ochranné moduly pro reléové zásuvky D-SERIES, s volitelnými ochrannými funkcemi.

- S nulovou diodou nebo RC filtrem

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | RIM 3 110/230VAC | Verze |
| Číslo | 7760056014 | D-SERIES, RC filtr, Jmenovité řídicí napětí: 110...230 V AC, Zásuvné připojení Plug-in |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248878109 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | RIM 3 110/230VAC LED | Verze |
| Číslo | 7760056045 | D-SERIES, RC filtr, Jmenovité řídicí napětí: 110...230 V AC, Zásuvné připojení Plug-in |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248878147 | |
| Množství | 10 ST | |

Příslušenství

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.


Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
 - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
 - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ESG 9/26 SCM ECO MC NE ... | Verze |
| Číslo | 1520980000 | ESG, Značky na přístroje x 26 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118327939 | |
| Množství | 80 ST | |
| Typ | ESG 9/26 SCM ECO MC NE ... | Verze |
| Číslo | 1521000000 | ESG, Značky na přístroje x 26 mm, PA 66, Barevný: Šedá, lze zapojit |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118327878 | |
| Množství | 80 ST | |
| Typ | ESG 9/26 SCM ECO MC NE ... | Verze |
| Číslo | 1520990000 | ESG, Značky na přístroje x 26 mm, PA 66, Barevný: Žlutá, lze zapojit |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118327861 | |
| Množství | 80 ST | |

Vlastní tisk



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:


- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
 - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
 - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ESG 9/26 SCM ECO MC SDR | Verze |
| Číslo | 1525800000 | ESG, Značky na přístroje x 26 mm, PA 66, Barevný: Podle specifikace |
| objednávky | | zákazníka, lze zapojit |
| GTIN (EAN) | 4050118331875 | |
| Množství | 16 ST | |

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ESG 6/15 K MC NE WS | Verze |
| Číslo | 1880100000 | ESG, Značky na přístroje x 15 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248478781 | |
| Množství | 200 ST | |
| Typ | ESG 6/15 K MC NE GE | Verze |
| Číslo | 1880130000 | ESG, Značky na přístroje x 15 mm, PA 66, Barevný: Žlutá, Samolepicí |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248478910 | |
| Množství | 200 ST | |
| Typ | ESG 6/17 K MC NE GE | Verze |
| Číslo | 1880110000 | ESG, Značky na přístroje x 17 mm, PA 66, Barevný: Žlutá, Samolepicí |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248478798 | |
| Množství | 200 ST | |
| Typ | ESG 6/17 K MC NE WS | Verze |
| Číslo | 1880120000 | ESG, Značky na přístroje x 17 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248478804 | |
| Množství | 200 ST | |

Příslušenství

ESG 6/15



Zaručená dlouhá životnost: ESG

Štítky v několika barvách a formátech mají silnou lepidlovou vrstvu k zajištění toho nejlepšího spojení s podkladovým materiálem. Díky dvojitému laminovanému polyesteru je základový materiál velmi tenký a zároveň extrémně odolný proti přetržení.

Vaše výhody s MultiMark

- "Různé materiály pro různé požadavky"
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

Všeobecné objednávací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|---|
| Typ | ESG 6/15 MM WS | Verze | |
| Číslo | 2619940000 | | ESG, Značky na přístroje, 6 x 15 mm, Bílá |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4050118626148 | | |
| Množství | 3000 ST | | |

ESG 6/17



Zaručená dlouhá životnost: ESG

Štítky v několika barvách a formátech mají silnou lepidlovou vrstvu k zajištění toho nejlepšího spojení s podkladovým materiálem. Díky dvojitému laminovanému polyesteru je základový materiál velmi tenký a zároveň extrémně odolný proti přetržení.

Vaše výhody s MultiMark

- "Různé materiály pro různé požadavky"
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

Všeobecné objednávací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|---|
| Typ | ESG 6/17 MM WS | Verze | |
| Číslo | 2005100000 | | ESG, Značky na přístroje, 6 x 17 mm, Bílá |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4050118390728 | | |
| Množství | 3000 ST | | |

Protikus

Zásuvné konektory



Reléové zásuvky pro relé D-SERIES DRM

- 2 a 4 CO kontakty
- Šroubové připojení a připojení PUSH IN
- Standardní a nízké

Všeobecné objednáací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SCM 4CO ECO | Verze |
| Číslo | 7760056264 | D-SERIES DRM, Reléová patice, Počet kontaktů: 4, CO contact, Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 6944169662973 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | FS 4CO | Verze |
| Číslo | 7760056107 | D-SERIES DRM, Reléová patice, Počet kontaktů: 4, CO contact, Trvalý proud: 10 A, Šroubové připojení |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248855575 | |
| Množství | 10 ST | |
| Typ | SCM 4CO P | Verze |
| Číslo | 7760056363 | D-SERIES DRM, Reléová patice, Počet kontaktů: 4, CO contact, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 6944169772276 | |
| Množství | 10 ST | |