




Křížové propojení zásuvek v rámci RIDERSERIES RCM.

Všeobecné objednací údaje

Verze	D-SERIES, Spojovací konektor
Číslo objednávky	7760056366
Typ	SCM/SDI P CC
GTIN (EAN)	6944169773327
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	18.2 mm	Hloubka (v palcích)	0.7165 inch
Výška	5.7 mm	Výška (v palcích)	0.2244 inch
Šířka	12.1 mm	Šířka (v palcích)	0.4764 inch
Čistá hmotnost	1 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota
--------------------	------------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o propojení

Jmenovité napětí	250 V	Jmenovitý proud	2 A
Izolace	Ano	Dotyková ochrana	Ano
Barevný	Oranžová	Počet propojených svorkovnic	2
Počet pólů	2	Rozteč v mm (P)	8.00 mm
Typ montáže	Zapojeno	Verze	pro D-SERIES patice s připojením PUSH IN

Obecné údaje

Verze	pro D-SERIES patice s připojením PUSH IN	Barevný	Oranžová
-------	--	---------	----------

Koordinace izolace

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Data připojení


Rozteč v mm (P)	8.00 mm
-----------------	---------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Nákresy


Dimensional drawing



Příklad použití

How to install cross connection

to cross connect A2 contacts of SDI... PUSH IN sockets




Jak instalovat křížové připojení křížovému připojení A2 kontaktů SDI... zásuvky PUSH IN

Příklad použití

How to install cross connection

to cross connect A2 contacts of SCM... PUSH IN sockets



Jak instalovat křížové připojení křížovému připojení A2 kontaktů SCM... zásuvky PUSH IN

Příklad použití

Cross connection

between SDI... and SCM... PUSH IN sockets is possible

