

PAC-UNIV-HE20-F-6M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Všeobecné objednací údaje

Verze	Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm ²
Číslo objednávky	7789100060
Typ	PAC-UNIV-HE20-F-6M
GTIN (EAN)	8430243959599
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

736.82 g

Teploty

Skladovací teplota

-10...60 °C

Provozní teplota

-10...50

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

Vyhovující

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Délka kabelu

6 m

Základní materiál

PVC

Konektor rozhraní

PLOCHÝ KABELOVÝ
KONEKTOR HE10 20P

Vnější průměr

8,6 ± 1 mm

Průřez vodiče

0.25 mm²

Vhodné pro

Digitální signály

Kabel

Kabel LiYY

Počet pólů, min.

20 pólů

Konektor, PLC strana

H0.25/10 (FERRULES
0.25mm²)

Elektrické údaje

Celkový proud, max.

3 A

Dovolená síla proudu na vedení, max.

1 A

Odpor

≤ 80 mΩ/m

Zatížitelnost, vodič / vodiče

300 pF/m

Zkouška vysokého napětí

1 kV / 1 s

Jmenovité napětí

≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac

Provozní napětí

≤ 60 V DC ≤ 25 V AC

Zatížitelnost, vodič / stínění

300 pF/m

Klasifikace

ETIM 8.0

EC000237

ETIM 10.0

EC000237

ECLASS 15.0

27-24-22-20

ETIM 9.0

EC000237

ECLASS 14.0

27-24-22-20