



Podobné ilustraci

Všeobecné objednací údaje

Verze	Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm ²
Číslo objednávky	7789100080
Typ	PAC-UNIV-HE20-F-8M
GTIN (EAN)	8430243959612
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

940.82 g

Teploty

Skladovací teplota

-10...60 °C

Provozní teplota

-10...50

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

Vyhovující

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Délka kabelu

8 m

Vhodné pro

Digitální signály

Základní materiál

PVC

Kabel

Kabel LiYY

Konektor rozhraní

PLOCHÝ KABELOVÝ
KONEKTOR HE10 20P

Počet pólů, min.

20 pólů

Vnější průměr

8,6 ± 1 mm

Konektor, PLC strana

H0.25/10 (FERRULES
0.25mm²)

Průřez vodiče

0.25 mm²

Elektrické údaje

Celkový proud, max.

3 A

Zkouška vysokého napětí

1 kV / 1 s

Dovolená síla proudu na vedení, max.

1 A

Jmenovité napětí

≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac

Odpor

≤ 80 mΩ/m

Provozní napětí

≤ 60 V DC ≤ 25 V AC

Zatížitelnost, vodič / vodiče

300 pF/m

Zatížitelnost, vodič / stínění

300 pF/m

Klasifikace

ETIM 8.0

EC000237

ETIM 9.0

EC000237

ETIM 10.0

EC000237

ECLASS 14.0

27-24-22-20

ECLASS 15.0

27-24-22-20