

## PAC-UNIV-HE10-LCF-0M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobné ilustraci

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.14 mm <sup>2</sup>
Číslo objednávky	<a href="#">7789101005</a>
Typ	PAC-UNIV-HE10-LCF-0M5
GTIN (EAN)	4032248175116
Množství	1 items

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	22.1 g
----------------	--------

### Teploty

Skladovací teplota	-10...60 °C	Provozní teplota	-10...50
--------------------	-------------	------------------	----------

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Všeobecné údaje

Délka kabelu	0.5 m	Vhodné pro	Digitální signály
Základní materiál	PVC	Kabel	Kabel LiYY
Konektor rozhraní	PLOCHÝ KABELOVÝ KONEKTOR HE10 10P	Počet pólů, min.	10pólové
Vnější průměr	7 ± 1 mm	Konektor, PLC strana	H0.14/10 (FERRULES 0.14mm <sup>2</sup> )
Průřez vodiče	0.14 mm <sup>2</sup>		

### Elektrické údaje

Celkový proud, max.	3 A	Zkouška vysokého napětí	1 kV / 1 s
Dovolená síla proudu na vedení, max.	1 A	Jmenovité napětí	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac
Odpor	≤ 150 mΩ/m	Zatížitelnost, vodič / vodiče	300 pF/m
Zatížitelnost, vodič / stínění	300 pF/m		

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		