

**PAC-UNIV-HE20-LCH-3M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobné ilustraci

**Všeobecné objednáací údaje**

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Verze            | Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Číslo objednávky | <a href="#">7789306030</a>                                     |
| Typ              | PAC-UNIV-HE20-LCH-3M                                           |
| GTIN (EAN)       | 8430243969093                                                  |
| Množství         | 1 items                                                        |

## PAC-UNIV-HE20-LCH-3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |       |
|----------------|-------|
| Čistá hmotnost | 250 g |
|----------------|-------|

## Teploty

|                    |             |                  |          |
|--------------------|-------------|------------------|----------|
| Skladovací teplota | -10...60 °C | Provozní teplota | -10...50 |
|--------------------|-------------|------------------|----------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující          |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

## Všeobecné údaje

|                   |                                      |                      |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Délka kabelu      | 3 m                                  | Vhodné pro           | Digitální signály                    |
| Základní materiál | PVC                                  | Kabel                | Kabel LiYY                           |
| Konektor rozhraní | PLOCHÝ KABELOVÝ<br>KONEKTOR HE10 20P | Počet pólů, min.     | 20 pólů                              |
| Vnější průměr     | 8,6 ± 1 mm                           | Konektor, PLC strana | PLOCHÝ KABELOVÝ<br>KONEKTOR HE10 20P |
| Průřez vodiče     | 0.14 mm <sup>2</sup>                 |                      |                                      |

## Elektrické údaje

|                                      |            |                               |                   |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|
| Celkový proud, max.                  | 3 A        | Zkouška vysokého napětí       | 1 kV / 1 s        |
| Dovolená síla proudu na vedení, max. | 1 A        | Jmenovité napětí              | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| Odpor                                | ≤ 150 mΩ/m | Zatížitelnost, vodič / vodiče | 300 pF/m          |
| Zatížitelnost, vodič / stínění       | 300 pF/m   |                               |                   |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |