

**PAC-M340-RV24-V3-2M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobné ilustraci

Předem sestavené PAC kabely poskytují elektrické a logické připojení mezi PLC a PLC rozhraními. Tyto kabely se skládají z následujících komponentů:

- PLC konektor od výrobce.
- Vícepólový LIYY nebo LY YCY (stíněný) kabel s průřezem 0,14 mm<sup>2</sup> nebo 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Plochý konektor, SUB-D nebo RSV, k připojení rozhraní.

Kontinuita a izolace kabelů jsou automaticky testovány k zajištění funkčnosti, pro kterou byly kabely navrženy.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Verze            | Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Číslo objednávky | <a href="#">7789384025</a>                                     |
| Typ              | PAC-M340-RV24-V3-2M5                                           |
| GTIN (EAN)       | 4099986630789                                                  |
| Množství         | 1 items                                                        |

## PAC-M340-RV24-V3-2M5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 520.54 g

## Teploty

Skladovací teplota -10...60 °C Provozní teplota -10...50 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS Vyhovující  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné údaje

|                   |                          |                      |                            |
|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| Délka kabelu      | 2.5 m                    | Vhodné pro           | Digitální signály          |
| Základní materiál | PVC                      | Kabel                | Kabel LiYY                 |
| Konektor rozhraní | WEIDMUELLER RSV 24P MALE | Počet pólů, min.     | 24 pólů                    |
| Vnější průměr     | 9,2 ± 1 mm               | Konektor, PLC strana | SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P |
| Průřez vodiče     | 0.25 mm <sup>2</sup>     |                      |                            |

## Elektrické údaje

|                                      |           |                               |                     |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|
| Celkový proud, max.                  | 3 A       | Zkouška vysokého napětí       | 1 kV / 1 s          |
| Dovolená síla proudu na vedení, max. | 1 A       | Jmenovité napětí              | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
| Odpor                                | ≤ 80 mΩ/m | Zatížitelnost, vodič / vodiče | 300 pF/m            |
| Zatížitelnost, vodič / stínění       | 300 pF/m  |                               |                     |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |