

**PAC-MIMQ-HE20-V1-2M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Předem sestavené PAC kabely poskytují elektrické a logické připojení mezi PLC a PLC rozhraními. Tyto kabely se skládají z následujících komponentů:

- PLC konektor od výrobce.
- Vícepólový LIYY nebo LY YCY (stíněný) kabel s průřezem 0,14 mm<sup>2</sup> nebo 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Plochý konektor, SUB-D nebo RSV, k připojení rozhraní.

Kontinuita a izolace kabelů jsou automaticky testovány k zajištění funkčnosti, pro kterou byly kabely navrženy.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Číslo objednávky | <a href="#">7789683020</a>                                     |
| Typ              | PAC-MIMQ-HE20-V1-2M  |
| GTIN (EAN)       | 4032248210428  |
| Množství         | 1 items  |

## PAC-MIMQ-HE20-V1-2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |       |
|----------------|-------|
| Čistá hmotnost | 452 g |
|----------------|-------|

## Teploty

|                    |             |                  |             |
|--------------------|-------------|------------------|-------------|
| Skladovací teplota | -10...60 °C | Provozní teplota | -10...50 °C |
|--------------------|-------------|------------------|-------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující          |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

## Všeobecné údaje

|               |                      |                      |                                       |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Délka kabelu  | 2 m                  | Základní materiál    | PVC                                   |
| Kabel         | Kabel LiYY           | Konektor rozhraní    | 2X PLOCHÝ KABELOVÝ KONEKTOR HE 10 20P |
| Vnější průměr | 8,6 ± 1 mm           | Konektor, PLC strana | FCN CONNECTOR 40P                     |
| Průřez vodiče | 0.25 mm <sup>2</sup> |                      |                                       |

## Elektrické údaje

|                               |                   |                                      |          |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------|
| Celkový proud, max.           | 3 A               | Dovolená síla proudu na vedení, max. | 1 A      |
| Jmenovité napětí              | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | Odpor                                | ≤ 80mΩ/m |
| Zatížitelnost, vodič / vodiče | 300 pF/m          | Zatížitelnost, vodič / stínění       | 300 pF/m |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |