

**PAC-S300-HE20-V17-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobné ilustraci

Předem sestavené PAC kabely poskytují elektrické a logické připojení mezi PLC a PLC rozhraními. Tyto kabely se skládají z následujících komponentů:

- PLC konektor od výrobce.
- Vícepólový LIYY nebo LY YCY (stíněný) kabel s průřezem 0,14 mm<sup>2</sup> nebo 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Plochý konektor, SUB-D nebo RSV, k připojení rozhraní.

Kontinuita a izolace kabelů jsou automaticky testovány k zajištění funkčnosti, pro kterou byly kabely navrženy.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Verze            | Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 8,6 ± 1 mm |
| Číslo objednávky | <a href="#">7789860010</a>                           |
| Typ              | PAC-S300-HE20-V17-1M                                 |
| GTIN (EAN)       | 4032248162581                                        |
| Množství         | 1 items                                              |

### Technické údaje

#### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

#### Rozměry a hmotnosti

|                |       |
|----------------|-------|
| Čistá hmotnost | 278 g |
|----------------|-------|

#### Teploty

|                    |             |                  |          |
|--------------------|-------------|------------------|----------|
| Skladovací teplota | -10...60 °C | Provozní teplota | -10...50 |
|--------------------|-------------|------------------|----------|

#### Shoda produktu s prostředím

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                        | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                              | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

#### Všeobecné údaje

|                   |                                       |                      |                                            |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| Délka kabelu      | 1 m                                   | Vhodné pro           | Digitální signály                          |
| Základní materiál | PVC                                   | Kabel                | Kabel LiYY                                 |
| Konektor rozhraní | 2X PLOCHÝ KABELOVÝ KONEKTOR HE 10 20P | Počet pólů, min.     | 20 pólů                                    |
| Vnější průměr     | 8,6 ± 1 mm                            | Konektor, PLC strana | SIEMENS S7300<br>6ES7921-3AH20-1AA0<br>40P |

#### Elektrické údaje

|                                      |           |                               |                   |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------|
| Celkový proud, max.                  | 3 A       | Zkouška vysokého napětí       | 1 kV / 1 s        |
| Dovolená síla proudu na vedení, max. | 1 A       | Jmenovité napětí              | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| Odpor                                | ≤ 80 mΩ/m | Zatížitelnost, vodič / vodiče | 300 pF/m          |
| Zatížitelnost, vodič / stínění       | 300 pF/m  |                               |                   |

#### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |