



Podobné ilustraci

Předem sestavené PAC kabely poskytují elektrické a logické připojení mezi PLC a PLC rozhraními. Tyto kabely se skládají z následujících komponentů:

- PLC konektor od výrobce.
- Vícepólový LIYY nebo LY YCY (stíněný) kabel s průřezem 0,14 mm<sup>2</sup> nebo 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Plochý konektor, SUB-D nebo RSV, k připojení rozhraní.

Kontinuita a izolace kabelů jsou automaticky testovány k zajištění funkčnosti, pro kterou byly kabely navrženy.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Číslo objednávky | <a href="#">7789870050</a>                                      |
| Typ              | PAC-XIOC-SD15-V1-5M   |
| GTIN (EAN)       | 4099986637535   |
| Množství         | 1 items   |

## Technické údaje

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Rozměry a hmotnosti

|                |       |
|----------------|-------|
| Čistá hmotnost | 660 g |
|----------------|-------|

### Teploty

|                    |             |                  |          |
|--------------------|-------------|------------------|----------|
| Skladovací teplota | -10...60 °C | Provozní teplota | -10...50 |
|--------------------|-------------|------------------|----------|

### Shoda produktu s prostředím

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c                                   |
| REACH SVHC  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP  | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

### Všeobecné údaje

|                      |                  |                  |                      |
|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Délka kabelu         | 5 m              | Vhodné pro       | Analogové signály    |
| Základní materiál    | PVC              | Kabel            | Kabel LiYCY          |
| Konektor rozhraní    | SUB-D FEMALE 15P | Počet pólů, min. | 15 pólů              |
| Konektor, PLC strana | Moeller XIOC     | Průřez vodiče    | 0.25 mm <sup>2</sup> |

### Elektrické údaje

|                                      |          |                                |            |
|--------------------------------------|----------|--------------------------------|------------|
| Celkový proud, max.                  | 3 A      | Zkouška vysokého napětí        | 1 kV / 1 s |
| Dovolená síla proudu na vedení, max. | 1 A      | Odpor                          | ≤ 80 mΩ/m  |
| Zatížitelnost, vodič / vodiče        | 300 pF/m | Zatížitelnost, vodič / stínění | 300 pF/m   |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |