

**TS 35X15/LL 2M/ST/SZ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejnižší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 15 mm
Číslo objednávky	<a href="#">7907490000</a>
Typ	TS 35X15/LL 2M/ST/SZ
GTIN (EAN)	4032248296262
Množství	20 M

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	15 mm	Hloubka (v palcích)	0.5906 inch
Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1.378 inch
Šířka	2000 mm	Šířka (v palcích)	78.74 inch
Čistá hmotnost	611.11 g		

### Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Montážní lišta

Průměr otvoru pájecího oka (D)	5.2 mm	
Návod k instalaci	Přímá montáž	
Standardy	V souladu s DIN EN 60715	
Provedení povrchu	pozinkovaný a pasivovaný	
Tloušťka	1.50 mm	
Základní materiál	Ocel	
Délka svorkovnicové lišty	min.	0 mm
	jmen.	2000 mm
	max.	2000 mm
Drážkované otvory	Ano	
Délka drážek	25.00 mm	
Mezera mezi drážkami	11.00 mm	
Krátkodobý výdržný proud za sekundu podle IEC 60947-7-2	6 kA	
Šířka drážek	5.20 mm	
Předděrovaná nosná lišta	Ano	
Šířka štěrbin		
Odolnost proti zkratu odpovídá vodiči E-Cu	50.00 mm <sup>2</sup>	
Průměr vyvrtané díry	5.20 mm	
Rozestup otvorů, vzdálenost mezi středy	36 mm	
Mezera mezi štěrbinami		
Délka štěrbin		



### Důležitá poznámka

Informace o produktu Din lišty s povrchovou úpravou Sendzimir mají omezenou odolnost proti korozi na vnějších a řezaných okrajích

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

**Nákresy**



## TS 35X15/LL 2M/ST/SZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Koncová podpěra



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	WEW 35/1	Verze
Číslo	<a href="#">1059000000</a>	Bočnice, Tmavě béžová, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 12 mm, 100 °C
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190172282	
Množství	50 ST	
Typ	WEW 35/2	Verze
Číslo	<a href="#">1061200000</a>	Bočnice, Tmavě béžová, TS 35, HB, Wemid, Šířka: 8 mm, 100 °C
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190030230	
Množství	50 ST	
Typ	ZEW 35	Verze
Číslo	<a href="#">9540000000</a>	Bočnice, Tmavě béžová, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 6 mm, 100 °C
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190956264	
Množství	20 ST	
Typ	ZEW 35/2	Verze
Číslo	<a href="#">8630740000</a>	Bočnice, Tmavě béžová, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 8 mm, 100 °C
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248348916	
Množství	20 ST	
Typ	EW 35	Verze
Číslo	<a href="#">0383560000</a>	Bočnice, Béžová, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 8.5 mm, 100 °C
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190181314	
Množství	50 ST	
Typ	EW 35 GR 7032	Verze
Číslo	<a href="#">0383530000</a>	Bočnice, Šedá, TS 35, V-0, Wemid, Šířka: 9 mm, 120 °C
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190027322	
Množství	50 ST	
Typ	EW 35/SCHA/M3	Verze
Číslo	<a href="#">0258660000</a>	Bočnice, Béžová, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 16.5 mm, 100 °C
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190033477	
Množství	20 ST	

## TS 35X15/LL 2M/ST/SZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Podpěra montážní lišty



### Všeobecné objednací údaje

Typ	TST 2/M5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1286600000</a>	Montážní podstavec na nosnou lištu, Stříbrná, Ocel, M 5, Šířka: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190144777	
Množství	10 ST	
Typ	TST 2/M6	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0101700000</a>	Montážní podstavec na nosnou lištu, Stříbrná, Ocel, M 6, Šířka: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190069254	
Množství	10 ST	
Typ	TSTW 5/M5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0178100000</a>	Montážní podstavec na nosnou lištu, Stříbrná, Ocel, M 5, Šířka: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190059651	
Množství	10 ST	
Typ	TSTW 5/M5 ZN	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1779100000</a>	Montážní podstavec na nosnou lištu, Stříbrná, Ocel, M 5, Šířka: 18 mm
GTIN (EAN)	4032248169894	
Množství	10 ST	
Typ	TSTW 6/M6	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0164000000</a>	Montážní podstavec na nosnou lištu, Stříbrná, Ocel, M 6, Šířka: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190095345	
Množství	10 ST	
Typ	TSTW D 4.3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1610110000</a>	Montážní podstavec na nosnou lištu, Stříbrná, Ocel, without, Šířka: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190185305	
Množství	10 ST	

## Příslušenství

### Montážní podpěra



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	FKSC M4X6 D8/SW2	Verze
Číslo	<a href="#">1567480000</a>	SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190033491	
Množství	100 ST	
Typ	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Verze
Číslo	<a href="#">0295900000</a>	SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190133337	
Množství	50 ST	

### Instalační materiál



Integrace, rozšíření a přizpůsobení - dokonalý doplněk každé aplikace  
Plně strukturovaná řada systémových příslušenství pro řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace.  
Montážní hardwarové sady  
K dispozici jsou montážní hardwarové sady pro rychlou a snadnou instalaci držáků na typové značky a dokumenty a krytů proti dešti.  
Značky na konektory Sada na připevňování štítků - SD je potřeba na připevnění plastového (Trafolyte) ID nebo typového štítku. Za pomoci této sady můžete připevnit ID nebo typový štítek přímo na víko krytu. Tato sada na připevňování štítků byla vyvinuta speciálně pro tento účel. Pouze tato sada zajistí provoz bez úniků do krytu nebo poškození štítku.  
Univerzální připevňovací sada - TPSD byla vyvinuta k poskytnutí bezpečné a rychlé instalace např. držáků typových štítků, krytů proti dešti a držáků na dokumenty. Použitím této připevňovací sady zmenšíte riziko netěsností na úplné minimum.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	FKSC M6X8 D9/SW3	Verze
Číslo	<a href="#">0642600000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Upevňovací šroub, Základní materiál: Ocel
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190058258	
Množství	50 ST	

## TS 35X15/LL 2M/ST/SZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Montážní podpěra




Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	FKSC M6X12 D9/SW3	Verze	
Číslo	<a href="#">0353500000</a>	Verze	SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190139285		
Množství	50 ST		


### Podpěra montážní lišty



### Všeobecné objednací údaje

Typ	SH 2	Verze	
Číslo	<a href="#">0494920000</a>	Verze	Podpora přípojnice, Středně žlutá, 130 °C, Šířka: 40 mm, V-0, KrG, Přišroubováno
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190007584		
Množství	10 ST		

### Montážní podpěra



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

## TS 35X15/LL 2M/ST/SZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	MOFU 35/LO/1	Verze
Číslo	<a href="#">0646260000</a>	Montážní podstavec (svorka)
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190178574	
Množství	20 ST	

### Příslušenství



Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	FM 4/TS35	Verze
Číslo	<a href="#">0687900000</a>	Montážní podstavec na nosné liště, Stříbrná, Ocel, lesklý povrch, M 4,
objednávky		Šířka: 14 mm
GTIN (EAN)	4008190086459	
Množství	40 ST	
Typ	WSH 1	Verze
Číslo	<a href="#">1068700000</a>	Příslušenství, Podpěra lišty, PA 66 GF 30
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190118389	
Množství	10 ST	
Typ	WSH 3/H/N	Verze
Číslo	<a href="#">1715970000</a>	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190353100	
Množství	10 ST	
Typ	WSH 5	Verze
Číslo	<a href="#">1080100000</a>	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190965143	
Množství	10 ST	
Typ	WSH 6	Verze
Číslo	<a href="#">1080200000</a>	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190965150	
Množství	10 ST	

## Příslušenství

### Záslepky



Koncová víka pro svorkovnicové lišty poskytují ochranu proti ostrým okrajům a vizuálně uzavírají konec svorkovnicové lišty.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	TS END CAP 35X15	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1283480000</a>	Víko svorky, Tmavě béžová, Polypropylen, Výška: 37.5 mm, Šířka: 7 mm, Hloubka: 16.5 mm, HB
GTIN (EAN)	4050118077995	
Množství	100 ST	