

CB 160/2,6 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vázací pásky CB k připevnění kabelů a značení.

- Hodí se zejména na připevňování kabelových značení CLI M, SFX, WKM a WKS
- V souladu s IEC 62275:2006
- Zlomu odolný polyamid PA 6,6 s třídou hořlavosti V2 podle UL-94

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Kabelové vázací pásky, 2,6 x 160 mm, Polyamid 66, 80 N |
| Číslo objednávky | 7940006048 |
| Typ | CB 160/2,6 NC |
| GTIN (EAN) | 4032248520121 |
| Množství | 100 items |

Technical data

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (UR) | E317499 |

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 1 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0394 inch |
| Výška | 160 mm | Výška (v palcích) | 6.2992 inch |
| Šířka | 2.6 mm | Šířka (v palcích) | 0.1024 inch |
| Čistá hmotnost | 0.46 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|-------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...85 °C |
|-------------------------|-------------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Instalační materiály

| | | | |
|---------------------------------|--------|-------------------------------|-------------|
| Odolné proti UV záření | Ne | Pro znovuotevření | Ne |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 | Rozsah provozní teploty, max. | 85 °C |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | Halogen | Ne |
| Průměr kabelu, max. | 40 mm | Základní materiál | Polyamid 66 |
| Pevnost v tahu | 80 N | Průměr svazku, max. | 40 mm |
| Pevnost v tahu (síla v librách) | 18 lbf | Průměr svazku, min. | 1 mm |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ETIM 10.0 | EC000046 | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 | | |

Drawings

