



Vázací pásky CB k připevnění kabelů a značení.

- Hodí se zejména na připevňování kabelových značení CLI M, SFX, WKM a WKS
- V souladu s IEC 62275:2006
- Zlomu odolný polyamid PA 6,6 s třídou hořlavosti V2 podle UL-94

### Všeobecné objednací údaje

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Kabelové vázací pásky, 7.5 x 450 mm, Polyamid 66, 540 N |
| Číslo objednávky | <a href="#">7940006070</a>                              |
| Typ              | CB 450/7,5 NC   |
| GTIN (EAN)       | 4032248520275   |
| Množství         | 1500 items  |

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS                  | Shoda                  |
| UL File Number Search | <a href="#">Web UL</a> |
| Č. osvědčení (UR)     | E317499                |

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |              |
|----------------|---------|---------------------|--------------|
| Hloubka        | 1.75 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0689 inch  |
| Výška          | 450 mm  | Výška (v palcích)   | 17.7165 inch |
| Šířka          | 7.5 mm  | Šířka (v palcích)   | 0.2953 inch  |
| Čistá hmotnost | 6 g     |                     |              |

## Teploty

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...85 °C |
|-------------------------|-------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Instalační materiály

|                                 |         |                               |             |
|---------------------------------|---------|-------------------------------|-------------|
| Odolné proti UV záření          | Ne      | Pro znovuotevření             | Ne          |
| Klasifikace hořlavosti UL 94    | V-2     | Rozsah provozní teploty, max. | 85 °C       |
| Rozsah provozní teploty, min.   | -40 °C  | Halogen                       | Ne          |
| Průměr kabelu, max.             | 130 mm  | Základní materiál             | Polyamid 66 |
| Pevnost v tahu                  | 540 N   | Průměr svazku, max.           | 130 mm      |
| Pevnost v tahu (síla v librách) | 121 lbf | Průměr svazku, min.           | 35 mm       |

## Důležitá poznámka

|                      |  |
|----------------------|--|
| Informace o produktu | Počet balení v krabici (kusů): 15<br>Počet položek v balení (kusů): 100<br>Jedna dodací jednotka odpovídá jednomu balení a lze objednat pouze násobky dodací jednotky. |
|----------------------|--|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000046    | ETIM 9.0    | EC000046    |
| ETIM 10.0   | EC000046    | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 |             |             |

**Nákresy**

