



Vázací pásky CB k připevnění kabelů a značení.

- Hodí se zejména na připevňování kabelových značení CLI M, SFX, WKM a WKS
- V souladu s IEC 62275:2006
- Zlomu odolný polyamid PA 6,6 s třídou hořlavosti V2 podle UL-94

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kabelové vázací pásky, 7.5 x 540 mm, Polyamid 66, 540 N
Číslo objednávky	7940006073
Typ	CB 540/7,5 BK
GTIN (EAN)	4032248520305
Množství	2000 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E317499

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	1.9 mm	Hloubka (v palcích)	0.0748 inch
Výška	540 mm	Výška (v palcích)	21.2598 inch
Šířka	7.5 mm	Šířka (v palcích)	0.2953 inch
Čistá hmotnost	7.12 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...85 °C
-------------------------	-------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Instalační materiály

Odolné proti UV záření	Ne	Pro znovuotevření	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Rozsah provozní teploty, max.	85 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Halogen	Ne
Průměr kabelu, max.	158 mm	Základní materiál	Polyamid 66
Pevnost v tahu	540 N	Průměr svazku, max.	158 mm
Pevnost v tahu (síla v librách)	121 lbf	Průměr svazku, min.	35 mm

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Počet balení v krabici (kusů): 20 Počet položek v balení (kusů): 100 Jedna dodací jednotka odpovídá jednomu balení a lze objednat pouze násobky dodací jednotky.
----------------------	--

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Nákresy

