

IE-FC-SET-SP-US-D010-KN-M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Verze	FrontCom
Číslo objednávky	7940111830
Typ	IE-FC-SET-SP-US-D010-KN-M
GTIN (EAN)	4064675115694
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	999 g
----------------	-------

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota
Teplota instalace	

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Stupeň krytí	IP65, v zavřeném stavu	Stupeň krytí (UL)	Type 12
Referenční výrobek	IE-FC-DFM-KNOB , IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9 , IE-FCI-PWCB-3A , IE-BI-RJ45-C		

Technické údaje

Vkládací deska	2x data, 1x signál, 1x pojistka, 1x GFCI, Stíněné	Rám	Kovový kryt
Jmenovité napětí pro konektor samici	125 V	Datové vložky	RJ45 spojka kat.6A
Jmenovitý proud pro konektor samici	20 A		

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Všechny komponenty v této sadě mají schválení UL. Další podrobnosti naleznete v referenčních výrobcích, které jsou součástí sady.
----------------------	---

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		