

SP-RS PLC5 1771-G/H/F/FB 21CH, TIN+GOLD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Průchozí připojení

- PLC-5 1771 konverze na zásuvný konektor (konektory)
- 10-, 12-, 18-, 21 • nebo 40bodové karty

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	7940125460
Typ	SP-RS PLC5 1771-G/H/F/FB 21CH, TIN+GOLD
GTIN (EAN)	4064675256076
Množství	1 items

Technické údaje**Osvědčení**

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	144 mm	Hloubka (v palcích)	5.6693 inch
Výška	254 mm	Výška (v palcích)	10 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1.1811 inch
Čistá hmotnost	2214.91 g		

Teploty

Skladovací teplota 0...50 °C Provozní teplota 0...50 °C

Shoda produktu s prostředímStav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

SP-RS PLC5 1771-G/H/F/FB 21CH, TIN+GOLD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Nákresy

www.weidmueller.com

