

KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Všeobecné objednáací údaje**

Verze	Skříň s otvorem se závitem, 75 x 80 x 56.5, Polyester vyztužený skelným vláknem, Vrtané otvory strana A: 2 x M16x1.5, Vrtané otvory strana B: 2 x M16x1.5
Číslo objednávky	8000004160
Typ	KLIPPON POK1 2M16AB CSS
GTIN (EAN)	4032248986231
Množství	1 items

KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	56.5 mm	Hloubka (v palcích)	2.2244 inch
Výška	75 mm	Výška (v palcích)	2.9527 inch
Šířka	80 mm	Šířka (v palcích)	3.1496 inch
Čistá hmotnost	265 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

Údaje o materiálu

Provedení povrchu	neošetřené, leštěné	Základní materiál	Polyester vyztužený skelným vláknem
-------------------	---------------------	-------------------	-------------------------------------

Vlastnosti sestavy

Sousední	Ne
----------	----

Obecné údaje

Barevný	Stříbřitě šedá	Stupeň krytí	IP66, IP67
Barevný graf (podobné)	RAL 7001		

Kryt

Základní materiál	Polyester vyztužený skelným vláknem	Smontováno na lištu	KL SET 6A4 S
Vrtané otvory strana C	žádné	Vrtané otvory strana D	žádné
Vrtané otvory strana A	2 x M16x1.5	Nesmontováno na lištu	TS15 68 KLIPPON POK1 CSS
Vrtané otvory strana B	2 x M16x1.5		

Standardní funkce

Referenční výrobek	KLIPPON POK 080806
--------------------	------------------------------------



Klasifikace

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings



KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Záslepky**

Na těsnění nadbytečných otvorů se závitem k zachování IP stupně krytí

Všeobecné objednací údaje

Typ	VP M16 EX SI 7J	Verze
Číslo	2066720000	VPK EX 7J (Ex záslepky, plastické, 7J), Nulovací zástrčka, zavřené, M
objednávky		16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
GTIN (EAN)	4050118415438	
Množství	100 ST	