

KLIPPON POK3 4M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Všeobecné objednáací údaje**

Verze	Skříň s otvorem se závitem, 75 x 160 x 56.5, Polyester vyztužený skelným vláknem, Vrtané otvory strana A: 4 x M20x1.5, Vrtané otvory strana B: 4 x M20x1.5
Číslo objednávky	8000004162
Typ	KLIPPON POK3 4M20AB CSS
GTIN (EAN)	4032248986071
Množství	1 items

KLIPPON POK3 4M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	56.5 mm	Hloubka (v palcích)	2.2244 inch
Výška	75 mm	Výška (v palcích)	2.9527 inch
Šířka	160 mm	Šířka (v palcích)	6.2992 inch
Čistá hmotnost	428 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

Údaje o materiálu

Provedení povrchu	neošetřené, leštěné	Základní materiál	Polyester vyztužený skelným vláknem
-------------------	---------------------	-------------------	-------------------------------------

Vlastnosti sestavy

Sousední	Ne
----------	----

Obecné údaje

Barevný	Stříbřitě šedá	Stupeň krytí	IP66, IP67
Barevný graf (podobné)	RAL 7001		

Kryt

Základní materiál	Polyester vyztužený skelným vláknem	Smontováno na lištu	KL SET 18A4 S
Vrtané otvory strana C	žádné	Vrtané otvory strana D	žádné
Vrtané otvory strana A	4 x M20x1.5	Nesmontováno na lištu	TS15 147 KLIPPON POK3 CSS
Vrtané otvory strana B	4 x M20x1.5		

Standardní funkce

Referenční výrobek	KLIPPON POK 081606
--------------------	------------------------------------

Klasifikace


ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

KLIPPON POK3 4M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Nákresy

www.weidmueller.com



KLIPPON POK3 4M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plastové záslepky Ex e/i 7 joulů



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VP M20 EX SI 7J	Verze
Číslo	2066730000	VPK EX 7J (Ex záslepky, plastické, 7J), Nulovací zástrčka, zavřené, M
objednávky		20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
GTIN (EAN)	4050118415346	
Množství	100 ST	

KSG BN O NI - poniklovaná verze s neoprenovým těsněním



KSG je určeno pouze pro použití při připojování nepancéřovaných kabelů a linek. Když se kabelová průchodka objedná s neoprenovým těsněním, těsnění umožní teploty od -35°C do +90°C. Při použití silikonového těsnění je teplotní rozsah -60°C až +180°C. O-kroužek a kabelová průchodka součástí dodávky jsou vyrobeny ze stejného materiálu. Při použití tohoto těsnícího materiálu je zaručen stupeň krytí IP66 nebo IP68 při hloubce 25 metrů pod vodou (tlak 2,5 barů). KSG je povoleno pro použití u tlakově odolných Ex d zapouzdření a Ex e se zvýšenou bezpečností.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSG M20 BN O NI 2 G20	Verze
Číslo	1911560000	KSG (Klippon standard Ex kabelová vývodka), Kabelové těsnění, rovný,
objednávky		M 20, 16 mm, OD min. 9.6 - OD max. 14 mm, ID min. 9.40 - ID max.
GTIN (EAN)	4032248539604	14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Mosaz poniklovaná
Množství	20 ST	

Vnější závit M20



Adaptéry řady ADAP poskytují pružnost a všestrannost při zaplnění nevyužitých vstupů v zařízení Ex a zároveň si zachovávají ohnivzdornost Ex d, zvýšenou bezpečnost Ex e ochrany proti explozi a stupeň krytí IP66/67/68 proti průniku.

KLIPPON POK3 4M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	ADAP EX M20-M16	Verze	
Číslo objednávky	1737560000	ADAP (adaptér, nástavce a redukce), Adaptér, M 20 ,M 16, IP54, Mosaz poniklovaná	
GTIN (EAN)	4008190957599		
Množství	1 ST		