



Využijte našich předmontovaných konektorů FieldPower® s HQ konektory podle IEC 23570 (DESINA) pro rychlé a pohodlné připojení decentralizovaného zařízení řídicí jednotky motoru.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	FieldPower®, Kabel, Kovový kryt, Počet vodičů: 4, Öflex Servo 709 CY 4G1.5 + 2x(2x0,75), PVC, Divize: 1.5 mm <sup>2</sup> , 5 m
Číslo objednávky	<a href="#">8000005241</a>
Typ	FPL 4G1.5C4/Q8MW/5
GTIN (EAN)	4032248997732
Množství	1 items

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Rozměry a hmotnosti

Délka	7.5 mm	Délka (v palcích)	0.2953 inch
Průměr	14.8 mm	Čistá hmotnost	1309.44 g

### Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota
--------------------	------------------

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

**Nákresy**

