



Využijte našich předmontovaných konektorů FieldPower® s HQ konektory podle IEC 23570 (DESINA) pro rychlé a pohodlné připojení decentralizovaného zařízení řídicí jednotky motoru.

Všeobecné objednací údaje

Verze	FieldPower®, Kabel, Kovový kryt, Počet vodičů: 4, Ölflex Classic 110 4G2.5 nebo podobné, PVC, Divize: 2.5 mm ² , 2 m
Číslo objednávky	8000005294
Typ	FPL 4G2.5/P/Q4MG/2
GTIN (EAN)	4032248997602
Množství	1 items

Technické údaje**Osvědčení**

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 665 g

TeplotySkladovací teplota Provozní teplota
Mezní teplota -40 °C ... 80 °C**Shoda produktu s prostředím**Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li
použitelné/známo) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 1aeccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e9f3**Klasifikace**ETIM 8.0 EC001576 ETIM 9.0 EC001576
ETIM 10.0 EC001576 ECLASS 14.0 27-06-04-02
ECLASS 15.0 27-06-04-02

Nákresy

