



Využijte našich předmontovaných konektorů FieldPower® s HQ konektory podle IEC 23570 (DESINA) pro rychlé a pohodlné připojení decentralizovaného zařízení řídicí jednotky motoru.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	FieldPower®, Kabel, Kovový kryt, Počet vodičů: 4, Öflex Classic 110 4G2.5 nebo podobné, PVC, Divize: 2.5 mm <sup>2</sup> , 2 m, 5 m
Číslo objednávky	<a href="#">8000005297</a>
Typ	FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+5
GTIN (EAN)	4032248997633
Množství	1 items

**Technické údaje****Osvědčení**

ROHS Shoda

**Rozměry a hmotnosti**

Čistá hmotnost 1733 g

**Teploty**

Skladovací teplota Provozní teplota

**Shoda produktu s prostředím**

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li  
použitelné/známo) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 1aeccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e9f3

**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

**Nákresy**

