



Využijte našich předmontovaných konektorů FieldPower® s HQ konektory podle IEC 23570 (DESINA) pro rychlé a pohodlné připojení decentralizovaného zařízení řídicí jednotky motoru.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	FieldPower®, Kabel, Kovový kryt, Počet vodičů: 4, Öflex Classic 110 4G2.5 nebo podobné, PVC, Divize: 2.5 mm <sup>2</sup> , 2 m, 15 m
Číslo objednávky	<a href="#">8000005300</a>
Typ	FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+15
GTIN (EAN)	4050118024302
Množství	1 items

**Technické údaje****Osvědčení**

ROHS Shoda

**Rozměry a hmotnosti**

Čistá hmotnost 3293 g

**Teploty**Skladovací teplota Provozní teplota  
Mezní teplota -40 °C ... 80 °C**Shoda produktu s prostředím**Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou  
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li  
použitelné/známo) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3  
SCIP 1aeccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e9f3**Klasifikace**ETIM 8.0 EC001576 ETIM 9.0 EC001576  
ETIM 10.0 EC001576 ECLASS 14.0 27-06-04-02  
ECLASS 15.0 27-06-04-02