

STB 2 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



K dispozici jsou různé typy svorkovnic pro instalaci signálových/výkonových přívodů nebo distributorů v zónách s rizikem exploze. Svorkovnice jsou zařízením s ochranou proti explozi schválené pro použití ve venkovních prostorách v zónách 0, 1, 2 a 20, 21, 22. Jsou certifikovány v souladu s nejnovějšími mezinárodními normami Ex e, Ex ia a Ex tb. Konfigurace specifická pro daného zákazníka znamená, že tyto svorkovnice jsou optimálním řešením pro všechny aplikace. Použijte tento přehled produktů pro vyhledání toho správného řešení pro vás! Zkombinujte kryt se závitovými otvory nebo bez nich, vhodnou montážní lištu nebo předem namontované páskové svorky. Sestavili jsme pro vás malý výběr, ale jsme připraveni nakonfigurovat řešení přímo pro vás na míru.

Vlastnosti:

- Dostupné v široké řadě verzí pro splnění požadavků zákazníka
- Kromě IECEx a ATEX jsou k dispozici také další mezinárodní schválení
- Zvýšená kvalita díky využití zavedených základních produktů značky Klippon®

Všeobecné objednací údaje

Verze	Klippon STB (Small Terminal Box), Skříň, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 150 mm, Šířka: 150 mm, Hloubka: 90 mm, Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná
Číslo objednávky	8000028395
Typ	STB 2 EXE
GTIN (EAN)	4050118556919
Množství	1 items

STB 2 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Certifikace CE; ATEX; IECEX

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	90 mm	Hloubka (v palcích)	3.5433 inch
Výška	150 mm	Výška (v palcích)	5.9055 inch
Šířka	150 mm	Šířka (v palcích)	5.9055 inch
Průměr	8 mm	Rozměr při montáži - výška	75 mm
Rozměr při montáži - šířka	175 mm	Tloušťka stěny, min.	1.5 mm
Tloušťka stěny, max.	1.5 mm	Čistá hmotnost	1965 g

Teploty

Okolní teplota -40 °C...40 °C Provozní teplota

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Svislá montáž

WDU 4 / ZDU 4 1x14

Číslo certifikátů, kryt

Č. osvědčení, svorkovnice (ATEX) IBExU 07ATEX1148 Č. osvědčení, svorkovnice (IECEX) IECEX IBE09.0019
Identifikace Ex eb IIC T6 Gb

Údaje o materiálu

Provedení povrchu Leštěné do zrcalového lesku Základní materiál Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)

Obecné údaje

Barevný Stříbrná Stupeň krytí IP66
Barevný graf (podobné) RAL 7001

Kryt

Základní materiál Nerezavějící ocel 1.4404 (316L) Vrtané otvory strana C žádné
Typ materiálu desky Polyester s hliníkovým povrchem Vrtané otvory strana D žádné
Vrtané otvory strana A 4 x M20 Vrtané otvory strana B 4 x M20, 1 x BDX


Standardní funkce

Verze pouzdro z nerezové oceli Referenční výrobek [KLIPPON STB 2 SS, WDU 4, KLIPPON BDX M20 S](#)

Technické údaje

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		



STB 2 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Mosazné kabelové průchodky Ex e



Mosazné kabelové průchodky vhodné pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu Ex e (zvýšená bezpečnost). Jsou testovány v souladu se současnými normami a standardy IEC/EN 60079-0 a také splňují certifikaci ATEX.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VG M20 EXE MS	Verze
Číslo	1460050000	VG Ex MS (Ex mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění,
objednávky		rovný, M 20, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, Mosaz
GTIN (EAN)	4050118266085	poniklovaná
Množství	50 ST	

Chloroprenový těsnicí materiál, -40°C – +70°C



Polyamidové kabelové průchodky, které jsou vhodné pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu Ex e (zvýšená bezpečnost) a Ex i (jiskrová bezpečnost). Weidmüller nabízí rodinu výrobků bez omezení a kromě shody s normami kabelové vývodky vynikají zvýšenou rázuvzdorností 4/7 Joule a možným rozsahem teplot až do -60°C bez omezení. Byly testovány podle platné normy a směrnice EN 60079-0, mají certifikáty ATEX a IECEx.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VG M20 EXE 11-14 CR7J G4	Verze
Číslo	2721980000	VG Exe 7J (Ex plastová kabelová průchodka 7J Exe), Kabelové
objednávky		těsnění, rovný, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54,
GTIN (EAN)	4050118821215	IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Množství	50 ST	
Typ	VG M20 EXE 7-12 CR7J G4	Verze
Číslo	2721960000	VG Exe 7J (Ex plastová kabelová průchodka 7J Exe), Kabelové
objednávky		těsnění, rovný, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54,
GTIN (EAN)	4050118820492	IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Množství	50 ST	
Typ	VG M20 EXE 7-13 CR7J G4	Verze
Číslo	2721970000	VG Exe 7J (Ex plastová kabelová průchodka 7J Exe), Kabelové
objednávky		těsnění, rovný, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54,
GTIN (EAN)	4050118821208	IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Množství	50 ST	

STB 2 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plastové záslepky Ex e/i 7 joulů



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VP M20 EX SI 7J	Verze
Číslo	2066730000	VPK EX 7J (Ex záslepky, plastické, 7J), Nulovací zástrčka, zavřené, M
objednávky		20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
GTIN (EAN)	4050118415346	
Množství	100 ST	

Mosazné záslepky, VP HEX hlava Ex e/d



Dorazové zátky řady VP poskytují metodu zaplnění nevyužitých vstupů v zařízení Ex a zároveň si zachovávají ohnivzdornost Ex d, zvýšenou bezpečnost Ex e ochrany proti explozi a stupeň krytí IP66/67/68 proti průniku.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VP-HEX M20-EX W	Verze
Číslo	1218950000	VP-HEX (Klippon Ex zaslepovací zátká s šestihlannou hlavou), Nulovací
objednávky		zástrčka, rovný, M 20 x 1,5, 16 mm, Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4050118075571	
Množství	24 ST	

Plastové pojistné matice, černé



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

STB 2 EXE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SKMU M20 K SW	Verze
Číslo	1736930000	SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, M 20, 6 mm,
objednávky		Polyamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4008190956400	
Množství	100 ST	

Mosazné pojistné matice, poniklované

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M20 MS	Verze
Číslo	1737000000	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 20, 3 mm,
objednávky		Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4008190956479	
Množství	100 ST	