

**Podobné ilustraci**

Podobné ilustraci

Systémové příslušenství pro konstrukční řadu krytů Klippon® K umožňuje snadné přizpůsobení krytu pro splnění specifických požadavků jakéhokoliv použití.

- DIN lišty TS 35 a TS15
- Montážní desky
- Závěsy
- Držák na montáž na zeď

Společnost Weidmüller může tuto skříň dodat podle specifikací zákazníka - vybavenou všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | Nosná lišta, TS 15, Šířka: 235 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný |
| Číslo objednávky | <a href="#">8000032395</a>   |
| Typ              | TS15X5 ST K32  |
| GTIN (EAN)       | 4050118652536  |
| Množství         | 20 items   |

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                     |             |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 5.5 mm | Hloubka (v palcích) | 0.2165 inch |
| Výška          | 15 mm  | Výška (v palcích)   | 0.5906 inch |
| Šířka          | 235 mm | Šířka (v palcích)   | 9.252 inch  |
| Čistá hmotnost | 3 g    |                     |             |

## Teploty

Provozní teplota

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky  
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné informace

|                    |                          |                   |              |
|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| Tloušťka materiálu | 1 mm                     | Standardy         | DIN EN 60715 |
| Provedení povrchu  | pozinkovaný a pasivovaný | Základní materiál | Ocel         |
| Rozměry razítka    | 4,5 x 20 mm              |                   |              |

## Všeobecné informace o příslušenství

|                    |      |                   |                          |
|--------------------|------|-------------------|--------------------------|
| Tloušťka materiálu | 1 mm | Provedení povrchu | pozinkovaný a pasivovaný |
| Základní materiál  | Ocel | Rozměry razítka   | 4,5 x 20 mm              |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

## Příslušenství

### Montážní podpora



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |   |  |
|------------------|----------------------------|---|--|
| Typ              | FKSC M4X6 D8/SW2           | Verze   |  |
| Číslo objednávky | <a href="#">1567480000</a> | SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1 |  |
| GTIN (EAN)       | 4008190033491              |   |  |
| Množství         | 100 ST                     |   |  |