


**FP ENC SM 27/27 K W017****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Široká nabídka příslušenství pro boxy FieldPower®.  
Kabelové ucpávky, lišty svorkovnic, uzamykací prvky a mnoho dalšího.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Značky na přístroje, Polyamid
Číslo objednávky	<a href="#">8000042927</a>
Typ	FP ENC SM 27/27 K W017
GTIN (EAN)	4050118664157
Množství	2 items

## FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	27 mm	Šířka (v palcích)	1.063 inch
Čistá hmotnost	2.48 g		

## Teploty

Skladovací teplota		Provozní teplota	
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky		
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%		

## Globální

Barevný	Bílá	Typ produktu	Značky na přístroje
Typ	FP ENC SM 27/27 K W017	Číslo objednávky	8000042927
GTIN (EAN)	4050118664157	Popis	Gerätemarkierer, MultiCard, selbstklebend, Höhe x Breite: 27 x 27 mm, Werkstoff: Polyamid 66, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2, Halogene: Nein, Farbe: weiß, Bedruckung "heiße Oberfläche"

## Obecné údaje

Lepidlo	Oboustranná lepicí páska	Typ tisku	Symbol
Metoda tisku	MC Laser	Verze	Samolepicí
Šířka	27 mm	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Barevný	Bílá	Halogen	Ne
Základní materiál	Polyamid	Barva tisku	černá, Žlutá
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Gerätemarkierer	Rozsah provozní teploty	-40... 100 °C

## Značky na přístroje

Halogen	Ne		
---------	----	--	--

## Všeobecné údaje

Základní materiál	Polyamid	Halogen	Ne
Silikon	Ne	Barevný	Bílá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Lepidlo	Oboustranná lepicí páska
Barva tisku	černá, Žlutá	Počet značek na kombinaci	1
Metoda tisku	MC Laser	Typ tisku	Symbol
Verze	Samolepicí		

## Všeobecné specifikace

Silikon	Ne	Halogen	Ne
Základní materiál	Polyamid	Barevný	Bílá

## Technické údaje

Klasifikace hořlavosti UL 94

V-2

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Nákresy**



## Příslušenství

### Doplňkové produkty



SM je štítek MultiCard pro značení řídicích a signálních zařízení. Štítky jsou připevněny do držáků nebo přilepeny pomocí samolepicí fólie. Přizpůsobené značky lze vytvořit pomocí značících systémů PrintJet CONNECT nebo Plotter.

- Uživatelé mohou rychle tisknout štítky podle svých potřeb
- Není třeba mít na skladě drahé standardní štítky
- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Pro extrémní nároky doporučujeme ochrannou fólii ETO SM.
- Držáky mohou být použity pro tlačítka o průměru 22 mm nebo 30 mm od společností Siemens, ABB, Moeller a Télémécanique

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	ETO SM 27/27	Verze
Číslo	<a href="#">1805840000</a>	SwitchMark, Ochranný kryt, 27 x 27 mm, Transparentní
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248273577	
Množství	10 ST	