

Podobné ilustraci



Standardní portfolio pro sdružovací boxy.
Ochrana a monitorování řetězců v solárním parku.
Společnost Weidmüller vyvinula kompletní portfolio standardních sdružovacích boxů pro stejnosměrný proud pro fotovoltaické parky. Cílem těchto výrobků je efektivně a konkurenceschopně pokrýt nejčastěji používaná řešení pro tyto účely. Naše produkty Generace X nabízí kompletní sortiment produktů pro monitorované i nemonitorované sdružovací boxy od 6 do 32 vstupů, naši zákazníci tedy mohou těžit ze zkušeností a závazku ke kvalitě společnosti Weidmueller. Gen X

Všeobecné objednací údaje

Verze	Fotovoltaika, Sestavený kryt, Kombinovaná skříň, S držákem pojistky, Přepětová ochrana II, Kabelová průchodka, pro montážní stěnu, Spínací odpojovač
Číslo objednávky	8000050563
Typ	PV 224S0F0C15V003TXPX15LWW
GTIN (EAN)	8430243407380
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	320 mm	Hloubka (v palcích)	12.5984 inch
Výška	788 mm	Výška (v palcích)	31.0236 inch
Šířka	1250 mm	Šířka (v palcích)	49.2125 inch
Čistá hmotnost	47410.66 g		

Teploty

Okolní teplota	-20 °C...50 °C
----------------	----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

DC elektrické vlastnosti

Jmenovité napětí	1500 V	Spínací výkon	400 A (DC21B 1500 V)
Uzemnění	Přímo ve VPU	Ochrana proti přepětí na DC straně	1500 V typ II se vzdáleným kontaktem, 1500 V typ II

DC vstupy

Počet vstupů	24	Počet DC vstupů	24
Typ připojení, kabel vstupu DC	Šroubové připojení	Připojení – kabel vstupu DC (-)	Šroubové připojení
Počet bodů maximálního výkonu (MPP)	1	Připojení – kabel vstupu DC (+)	Šroubové připojení
Typ pojistky	Držák pojistky s pojistkou	Poloha pojistek	pozitivní a negativní vstupy
Typ pojistky	10 mm x 85 mm , 15 A	Počet řetězcových vstupů na MPP	≥ 21 ... ≤ 24

DC výstupy

Připojení kabelu výstupu DC	M12	Typ připojení, kabel výstupu DC	Šroubové připojení
Počet výstupů DC	1	Elektrický jistič zátěže s pomocným kontaktem	Ano

Monitorování DC řetězce

Funkce monitorování	Nemonitorováno
---------------------	----------------

Normy a standardy

Standardy	EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 3.0
-----------	-------------------------------------

Skříň

Typ montáže	Montáž na stěnu	Stupeň krytí	IP65
-------------	-----------------	--------------	------

PV 224S0F0C15V003TXPX15LWW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Klasifikace**

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

Příslušenství

Nástroje na řezání



Řezací nástroje na vodiče s vnějším průměrem do 8 mm, 12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciální tvar čepele umožňuje řezání měděných a hliníkových vodičů bez roztřepení a s použitím minimální fyzické námahy. Řezné nástroje (KT 8 až KT 22) jsou rovněž vybaveny ochrannou izolací do 1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou EN/IEC 60900.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KT 14	Verze
Číslo	1157820000	Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248945344	
Množství	1 ST	

Nářadí



- Na pružné a pevné vodiče s izolací ze speciálních materiálů
- Vysoce kvalitní odizolování pro průmyslové aplikace (odpovídá požadavkům leteckého průmyslu)
- Speciálně tvarované odizolovací čepele umožňují odizolování speciálních typů konfigurací izolace a vodiče
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zářezky
- Velmi mnohostranné díky vyměnitelným odizolovacím jednotkám
- Výsledky odizolování přesně opakované vždy znovu a znovu
- Bez poškozování vodiče
- Spolehlivý nástroj s dlouhou životností díky robustnímu designu
- Integrovaná funkce řezání

Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTI-STRIPAX PV	Verze
Číslo	1190490000	Fotovoltaika, Zásuvný konektor
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248973262	
Množství	1 ST	

PV 224S0F0C15V003TXPX15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plochý šroubovák




VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDIS 1.0X5.5X125	Verze
Číslo	9008410000	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248056378	
Množství	1 ST	

Náhradní bleskojistka



Všeobecné objednací údaje

Typ	VPU II O PV 1500V DC	Verze
Číslo	1351480000	Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118158632	
Množství	1 ST	
Typ	VPU PV II O 1500	Verze
Číslo	2530630000	Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories, Spare arrester
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118540840	
Množství	9 ST	