

**PV 220S0F0C15V003TXPX15LJP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

Standardní portfolio pro sružovací boxy.  
Ochrana a monitorování řetězců v solárním parku.  
Společnost Weidmüller vyvinula kompletní portfolio standardních sružovacích boxů pro stejnosměrný proud pro fotovoltaické parky. Cílem těchto výrobků je efektivně a konkurenceschopně pokrýt nejčastěji používaná řešení pro tyto účely. Naše produkty Generace X nabízí kompletní sortiment produktů pro monitorované i nemonitorované sružovací boxy od 6 do 32 vstupů, naši zákazníci tedy mohou těžit ze zkušeností a závazku ke kvalitě společnosti Weidmueller. Gen X

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Fotovoltaika, Sestavený kryt, Kombinovaná skříň, S držákem pojistky, Přepětová ochrana II, Kabelová průchodka, pro montážní stěnu, Spínací odpojovač
Číslo objednávky	<a href="#">8000050570</a>
Typ	PV 220S0F0C15V003TXPX15LJP
GTIN (EAN)	8430243407274
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	320 mm	Hloubka (v palcích)	12.5984 inch
Výška	1000 mm	Výška (v palcích)	39.37 inch
Šířka	500 mm	Šířka (v palcích)	19.685 inch
Čistá hmotnost	26443.97 g		

## Teploty

Okolní teplota	-20 °C...50 °C
----------------	----------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

## DC elektrické vlastnosti

Jmenovité napětí	1500 V	Spínací výkon	400 A (DC21B 1500 V)
Uzemnění	Přímo ve VPU	Ochrana proti přepětí na DC straně	1500 V typ II se vzdáleným kontaktem, 1500 V typ II

## DC vstupy

Kazetová pojistka	10 x 85 mm	Počet vstupů	20
Počet DC vstupů	20	Typ připojení, kabel vstupu DC	Šroubové připojení
Připojení – kabel vstupu DC (-)	Šroubové připojení	Pojistka-standardní spojení	gPV (EN 60269-6)
Počet vstupů	20	Počet vstupů vedení	11
Připojení – kabel vstupu DC (+)	Šroubové připojení	Poloha pojistek	pozitivní a negativní vstupy
Typ pojistky	10 mm x 85 mm , 15 A		

## DC výstupy

Připojení kabelu výstupu DC	M12	Typ připojení, kabel výstupu DC	Šroubové připojení
Počet výstupů DC	2	Elektrický jistič zátěže s pomocným kontaktem	Ano

## Monitorování DC řetězce

Funkce monitorování	Nemonitorováno
---------------------	----------------

## Normy a standardy

Standardy	EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 3.0
-----------	-------------------------------------

## Skříň

Typ montáže	Montáž na stěnu, Montážní deska	Stupeň krytí	IP 65
-------------	---------------------------------	--------------	-------

**Technické údaje****Klasifikace**

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

## PV 220S0F0C15V003TXPX15LJP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Nástroje na řezání



Řezací nástroje na vodiče s vnějším průměrem do 8 mm, 12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciální tvar čepele umožňuje řezání měděných a hliníkových vodičů bez roztřepení a s použitím minimální fyzické námahy. Řezné nástroje (KT 8 až KT 22) jsou rovněž vybaveny ochrannou izolací do 1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou EN/IEC 60900.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KT 14	Verze	
Číslo	<a href="#">1157820000</a>	Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248945344		
Množství	1 ST		

### Nářadí



- Na pružné a pevné vodiče s izolací ze speciálních materiálů
- Vysoce kvalitní odizolování pro průmyslové aplikace (odpovídá požadavkům leteckého průmyslu)
- Speciálně tvarované odizolovací čepele umožňují odizolování speciálních typů konfigurací izolace a vodiče
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Velmi mnohostranné díky vyměnitelným odizolovacím jednotkám
- Výsledky odizolování přesně opakované vždy znovu a znovu
- Bez poškozování vodiče
- Spolehlivý nástroj s dlouhou životností díky robustnímu designu
- Integrovaná funkce řezání

### Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTI-STRIPAX PV	Verze	
Číslo	<a href="#">1190490000</a>	Fotovoltaika, Zásuvný konektor	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248973262		
Množství	1 ST		

## PV 220S0F0C15V003TXPX15LJP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Plochý šroubovák




VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SDIS 1.0X5.5X125	Verze	
Číslo	<a href="#">9008410000</a>	Šroubovák, Šroubovák	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248056378		
Množství	1 ST		

### Náhradní bleskojistka



### Všeobecné objednací údaje

Typ	VPU II 0 PV 1500V DC	Verze	
Číslo	<a href="#">1351480000</a>	Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118158632		
Množství	1 ST		
Typ	VPU PV II 0 1500	Verze	
Číslo	<a href="#">2530630000</a>	Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories, Spare arrester	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118540840		
Množství	9 ST		