

KLIPPON STB 4 MS FH M32 E90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Ohni_odolné svorkovnicové boxy E30, E60 a E90
 Robustní svorkový box pro bezpečné elektrické napájení nouzových systémů v případě požáru, nouzového osvětlení v podzemí, metru, železničních a silničních tunelech po dobu maximálně 90 minut podle DIN 4102-04. Vybavené skříňky řady Klippon® POK a Klippon® STB jsou vhodné všude tam, kde je vyžadována odolnost proti korozi, odolnost proti nárazu a vysoký stupeň ochrany.
 Vlastnosti:

- K dispozici v široké škále designů podle požadavku zákazníka
- Testováno a schváleno podle DIN 4102-04 (E30, E60 a E90) - Přesné podrobnosti musejí být převzaty z "Prohlášení výrobce"
- Vysoká kvalita díky využití prověřených základních produktů značky Klippon®

Všeobecné objednací údaje

Verze	Klippon STB (Small Terminal Box), Pouzdra, Výška: 250 mm, Šířka: 250 mm, Hloubka: 120 mm, Základní materiál: Ocelové plechy, Práškově lakované, Oblázkově šedá
Číslo objednávky	8000054773
Typ	KLIPPON STB 4 MS FH M32 E90
GTIN (EAN)	4064675362661
Množství	1 items

KLIPPON STB 4 MS FH M32 E90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	120 mm	Hloubka (v palcích)	4.7244 inch
Výška	250 mm	Výška (v palcích)	9.8425 inch
Šířka	250 mm	Šířka (v palcích)	9.8425 inch
Čistá hmotnost	4535.07 g		

Teploty

Provozní teplota -20 °C...80 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Svislá montáž

SAKK 10 10 K dispozici držák pojistky Ano

Údaje o materiálu

Provedení povrchu Práškově lakované Základní materiál Ocelové plechy

Obecné údaje

Barevný Oblázkově šedá Stupeň krytí IP66
Barevný graf (podobné) RAL 7032

Kryt

Základní materiál Ocelové plechy Vrtané otvory strana C 1 x M32
Vrtané otvory strana D 2 x M32

Standardní funkce

Referenční výrobek [KLIPPON STB 4 MS HT](#),
[SFNS5 VKMU M5 SW15](#),
[TS 32X15 2M/ST/ZN](#),
[TS 35X15 2M/ST/ZN](#),
[SAKK 10](#), [OL 2 SAKK10](#),
[KISC M3X20.5/10 EK4](#),
[AP SAKK4/10 KER/WS](#),
[MEW 1/32](#), [WS 8/8 MM](#)
[WS](#), [VG M32-K67](#), [GWDR](#)
[M32-NP](#), [SKMU M32 - K](#)
[GR](#)

Důležitá poznámka

Informace o produktu Požární odolnost do E90 podle DIN 4102-12 závisí na konkrétních konfiguracích / instalacích (podrobnosti viz „Prohlášení výrobce“ v „Ke stažení“)
Kryt se používá pro funkční integritu a slouží jako rozváděcí skříňka pro kabely se 5 potenciály.

KLIPPON STB 4 MS FH M32 E90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KLIPPON STB 4 MS FH M32 E90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Nákresy

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

