

PV 224S0F0C15V003TXPX15PFWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Snadná, rychlá a bezpečná instalace Naše poslání při transformaci energie: Chceme instalaci fotovoltaických systémů na střechu usnadnit, urychlit a zvýšit bezpečnost pro instalatéry. Z tohoto důvodu nabízíme rozsáhlý sortiment fotovoltaických kombinovaných sdružovacích skříní. Produktová řada kombinovaných skříní PV Next nabízí standardní varianty pro ochranu instalace na straně stejnosměrného proudu mezi fotovoltaickým panelem a invertorem. Současně lze v FV boxech kombinovat PV DC strngy a snížit tak množství potřebné kabeláže.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Fotovoltaika, Sestavený kryt, Kombinovaná skříň, S držákem pojistky, Přepětová ochrana II, Spínací odpojovač
Číslo objednávky	8000057086
Typ	PV 224S0F0C15V003TXPX15PFWW
GTIN (EAN)	8430243418324
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	835 mm	Hloubka (v palcích)	32.874 inch
Výška	360 mm	Výška (v palcích)	14.1732 inch
Šířka	635 mm	Šířka (v palcích)	24.9999 inch
Čistá hmotnost	22325 g		

Teploty

Okolní teplota	-20 °C...50 °C
----------------	----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

DC elektrické vlastnosti

Jmenovité napětí	1500 V	Spínací výkon	400 A (DC21B 1500 V)
Uzemnění	Přímo ve VPU	Ochrana proti přepětí na DC straně	1500 V typ II

DC vstupy

Počet vstupů	24	Počet DC vstupů	24
Typ připojení, kabel vstupu DC	Šroubové připojení	Připojení – kabel vstupu DC (-)	Šroubové připojení
Počet bodů maximálního výkonu (MPP)	1	Připojení – kabel vstupu DC (+)	Šroubové připojení
Typ pojistky	Držák pojistky s pojistkou	Poloha pojistek	pozitivní a negativní vstupy
Typ pojistky	10 mm x 85 mm , 15 A	Počet řetězcových vstupů na MPP	≥ 21 ... ≤ 24

DC výstupy

Počet výstupů DC	1
------------------	---

Normy a standardy

Standardy	EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 3.0
-----------	-------------------------------------

Skříň

Typ montáže	Montážní deska	Stupeň krytí	IP65
-------------	----------------	--------------	------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		