

## PV 40201S2V3C1A0ES


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vaše nejlepší volba pro ochranu v oblasti střídavého proudu.

Za účelem spolupráce s různými stringovými střídači vyvinula společnost Weidmüller tuto standardní konfiguraci AC sdužovačů na základě opakujících se požadavků zákazníků.

V závislosti na verzi mohou sdužovače obsahovat pojistky a přepětovou ochranu. Tyto sdužovače jsou speciálně navrženy pro hlavní výrobce stringových střídačů po celém světě.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Fotovoltaika, Sestavený kryt, Kombinovaná skříň, Verze s AC napětím, S držákem pojistky, Kabelová průchodka, Řetězový střídač
Číslo objednávky	<a href="#">8000069109</a>
Typ	PV 40201S2V3C1A0ES
GTIN (EAN)	4064675331315
Množství	1 items

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	300 mm	Hloubka (v palcích)	11.811 inch
Výška	847 mm	Výška (v palcích)	33.3464 inch
Šířka	636 mm	Šířka (v palcích)	25.0393 inch
Čistá hmotnost	29000 g		

## Teploty

Okolní teplota -20 °C...50 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## AC elektrické vlastnosti

Uzemnění Přímo ve VPU

## AC vstupy

Provedení kabelu	běžný	Počet AC vstupů	2
------------------	-------	-----------------	---

## AC výstupy

Typ připojení výstupního kabelu AC	Šroubové připojení, M12	Počet AC výstupů	1
------------------------------------	-------------------------	------------------	---

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

