

**TS35X15 ST KEBI 50 VER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Podobné ilustraci**

Podobné ilustraci

Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro kryty Klippon®

Řada krytů EBi umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Svorkovnicové lišty

Montážní lišta TS35 je dostupná v různých velikostech pro komponenty montážních lišt DIN (např. elektronika, svorkovnice) v krytech.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 15, Šířka: 429 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný |
| Číslo objednávky | <a href="#">8000073104</a>                                                               |
| Typ              | TS35X15 ST KEBI 50 VER                                                                   |
| GTIN (EAN)       | 4064675340553                                                                            |
| Množství         | 20 items                                                                                 |

## Technické údaje

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Rozměry a hmotnosti

|                |          |                     |              |
|----------------|----------|---------------------|--------------|
| Hloubka        | 15 mm    | Hloubka (v palcích) | 0.5906 inch  |
| Výška          | 35 mm    | Výška (v palcích)   | 1.378 inch   |
| Šířka          | 429 mm   | Šířka (v palcích)   | 16.8897 inch |
| Čistá hmotnost | 294.18 g |                     |              |

### Teploty

|                  |
|------------------|
| Provozní teplota |
|------------------|

### Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

### Všeobecné informace

|                    |              |                      |                          |
|--------------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| Tloušťka materiálu | 1.5 mm       | Návod k instalaci    | Přímá montáž             |
| Standardy          | DIN EN 60715 | Provedení povrchu    | pozinkovaný a pasivovaný |
| Základní materiál  | Ocel         | Integrovaní upevnění | Přišroubováno            |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |