

## Y-INTERFACE SL


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Zásuvné rozdělovače energie

Zásuvné dvojité připojení pro rozvod energie a napájení zařízení

- 2pólové, barevně kódované
- 230 V, IP 30

### Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	8000075198
Typ	<a href="#">Y-INTERFACE SL</a>
GTIN (EAN)	8430243428439
Množství	16 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	16.4 mm	Hloubka (v palcích)	0.6457 inch
Výška	29.8 mm	Výška (v palcích)	1.1732 inch
Šířka	17 mm	Šířka (v palcích)	0.6693 inch
Čistá hmotnost	6 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-40...70 °C	Provozní teplota	-40...70 °C
Vlhkost při provozní teplotě	0... 85 % (bez kondenzace)		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Údaje o připojení

Konektory DPS, rozvod	LSF-SMT 5.08/03/180 (bez centrálního kolíku)	Napájecí zásuvné konektory	SL 5.08HC/03/90B (bez centrálního kolíku)
-----------------------	---	----------------------------	---

## Jmenovité údaje

Stupeň krytí	IP30	Provozní napětí	230 V
Maximální proud na připojení rozvaděče	6 A	Celkový provozní proud	12 A

## Koordinace izolace (EN 60664-1)

Jmenovité napětí izolace	250 V AC	Kategorie přepětí	III
Závažnost znečištění	3	Test pulzního napětí (1,2/50 µs)	6 kV

## Připojovací pole

Min. průřez vodiče, AWG	AWG 28	Typ připojení	PUSH IN
Délka odizolování	10 mm	Rozsah upnutí, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Rozsah upnutí, min.	0.13 mm <sup>2</sup>	Max. průřez vodiče, AWG	AWG 14

## Připojení napájení

Typ připojení	Zásuvné připojení Plug-in
---------------	---------------------------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

## Y-INTERFACE SL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Nákresy

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

