

RS VERT SUPPLY LMF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Rozdělovač energie na lištu DIN

Více rozvaděčů energie v skříňce měřiče pro montážní liště TS 35

- 2pólové, barevně kódované
- 230 V, IP 30
- Pojistka chránící moduly 25kA

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	8000076874
Typ	RS VERT SUPPLY LMF
GTIN (EAN)	4099986226586
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	29 mm	Hloubka (v palcích)	1.1417 inch
Výška	80.2 mm	Výška (v palcích)	3.1575 inch
Šířka	17.9 mm	Šířka (v palcích)	0.7047 inch
Čistá hmotnost	22.7 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40...70 °C	Provozní teplota	-40...70 °C
Vlhkost při provozní teplotě	0... 85 % (bez kondenzace)		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o připojení

Konektory DPS, rozvod	LMF 5.08/03/180 (bez centrálního kolíku)	Napájecí zásuvné konektory	SL 5.08HC/03/180B (bez centrálního kolíku)
-----------------------	--	----------------------------	--

Jmenovité údaje

Stupeň krytí	IP30	Provozní napětí	230 V
Maximální proud na připojení rozvaděče	9.5 A	Celkový provozní proud	19 A

Koordinace izolace (EN 60664-1)

Jmenovité napětí izolace	250 V AC	Kategorie přepětí	III
Závažnost znečištění	3	Test pulzního napětí (1,2/50 µs)	6 kV

Připojovací pole

Min. průřez vodiče, AWG	AWG 24	Typ připojení	PUSH IN
Délka odizolování	10 mm	Rozsah upnutí, max.	2.5 mm ²
Rozsah upnutí, min.	0.12 mm ²	Max. průřez vodiče, AWG	AWG 12

Připojení napájení

Typ připojení	Zásuvné připojení Plug-in
---------------	---------------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

RS VERT SUPPLY LMF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Nákresy

